

DIGITUS® Uniwersalny uchwyt ścienny do monitora, ze sprężyną gazową i ramieniem obrotowym

DA-90425

EAN 4016032479727



Uchwyt ścienny pojedynczy 1xLCD max 32" i 9kg z sprężyną gazową

Uniwersalny uchwyt ścienny do monitora marki firmy DIGITUS® obsługuje płaskie i zakrzywione monitory rozmiaru do 32" o maksymalnej wadze 9 kg. Sprężyna gazowa i ramię obrotowe umożliwiają wygodną i elastyczną regulację pozycji monitora. Zintegrowane rozwiązanie zarządzania kablami zapewnia zorganizowaną i uporządkowaną przestrzeń roboczą. Uchwyt ścienny zapewnia zgodność ze standardem VESA 75x75 i 100x100.

Pełna elastyczność ustawienia monitora — nachylanie, obracanie w poziomie, wychylanie, a ponadto oszczędzający miejsce montaż na ścianie

- Do monitorów płaskich i zakrzywionych o przekątnej ekranu 15–32"
- Maksymalna nośność: 9 kg
- Kompatybilność ze standardem VESA: 75 x 75, 100 x 100
- Nachylenie: -45°/+90°, obrót w poziomie: -90°/+90°, obrót panelu przedniego: 360°
- Ramię obrotowe: zapewnia maksymalną elastyczność w zakresie widoczności
- Sprężyna gazowa: idealnie amortyzuje masę monitora

- Wbudowany napinacz sprężyny dla idealnej regulacji masy
- Zintegrowane rozwiązanie zarządzania kablami: dla zorganizowanej i uporządkowanej przestrzeni roboczej
- Materiał: aluminium, tworzywo sztuczne, stal
- Powierzchnia: lakierowanie proszkowe
- Liczba monitorów: 1
- Typ mocowania: montaż ścienny
- Długość: Dł. 47,5 cm x szer. 11,7 cm x wys. 49,1 cm
- Waga: 1,64 kg
- Kolor: czarny matowy

Atrybuty



- Liczba monitorów: 1
- Maksymalna waga monitora: 9 kg
- Montaż VESA: 75x75 mm, 100x100 mm
- Przekątna ekranu: do 32"
- Sposób montażu: Ścienny

Zawartość opakowania

- 1 x uniwersalny uchwyt ścienny na monitor
- 1 x akcesoria montażowe
- 1 x skrócona instrukcja

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	6	14.00	42.50	61.50	26.00	67,957.50
Opakowanie wewnętrzne	1	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	2.33	29.70	41.00	8.00	9,741.60
Netto bez opakowania	1	1.43	29.70	41.00	8.00	9,741.60

[illegible]

- Przed rozpoczęciem montażu i instalacji należy przeczytać całą instrukcję. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących instrukcji lub ostrzeżeń należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą.
- PRZESTROGA: Używanie z produktami przekraczającymi dopuszczalną wagę może spowodować uszkodzenie lub obrażenia ciała.
- Wsporniki należy montować zgodnie z instrukcją montażu. Nieprawidłowy montaż może spowodować uszkodzenie lub obrażenia ciała.
- Należy używać sprzętu ochronnego i odpowiednich narzędzi. Produkt powinien być instalowany wyłącznie przez specjalistów.
- Produkt ten może być instalowany na ścianach drewnianych, betonowych lub kamiennych.
- Powierzchnie nośne powinny być w stanie bezpiecznie wytrzymać cały ciężar urządzeń i wszystkich dodatkowych komponentów.

- Należy używać wyłącznie dostarczonych śrub montażowych i NIE DOKRĘCAĆ ŚRUB ZBYT DOKŁADNIE.
- Ten produkt zawiera małe części, które mogą spowodować ryzyko zadławienia w przypadku połknięcia. Części te należy trzymać z dala od dzieci.
- Produktu należy używać wyłącznie w pomieszczeniach. Używanie produktu na zewnątrz może prowadzić do obrażeń i uszkodzeń.
- WAŻNE: Przed instalacją należy porównać wszystkie otrzymane komponenty z listą komponentów. Jeśli części są uszkodzone lub ich brakuje, należy poprosić lokalnego sprzedawcę o części zamienne.
- KONSERWACJA: Regularnie sprawdzaj wspornik montażowy pod kątem bezpieczeństwa i stabilności (najlepiej co trzy miesiące).

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>

info@assmann.com