

SKINTOP® GMP-HF-M

SKINTOP® GMP-HF-M, halogen-free counter nuts, extremely flame-retardant, self-extinguishing, no dripping, for public buildings



Variation av godkännanden och certifikat



Temperaturbeständig



Monteringstid



Halogen-free

Fördelar

Halogen-free

Brandklassning enligt UL 94 V0

Självslocknande, droppar inte

Användningsområden

För att låsa SKINTOP® förskruvningar i borrhål utan gänga.

Flygplatser

Tunnelkonstruktion

Tunnelbanor

Publika byggnader

Design

Metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423

Grund för tekniska uppgifter DIN IEC 62444

SKINTOP® GMP-HF-M

Övrigt

Används med SKINTOP® ST-HF-M

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Description: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelskruvförband

Färg:

Ljusgrå (RAL 7035)

Material:

Halogenfri polyamid enligt UL 94 V0

Temperaturområde:

Statisk: -40 till +100 °C

Dynamisk: -20 °C till +100 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

SKINTOP® GMP-HF-M

Art nr	Benämning/storlek	Nyckelvidd (mm)
SKINTOP® GMP-HF-M		
53119200	M 12 x 1,5	17
53119210	M 16 x 1,5	22
53119220	M 20 x 1,5	27
53119230	M 25 x 1,5	34
53119240	M 32 x 1,5	41
53119250	M 40 x 1,5	50
53119260	M 50 x 1,5	60
53119270	M 63 x 1,5	75

Senaste uppdatering (25.03.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://miltronicsweden.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16