

Fascette e targhette di identificazione

Fascette serie IT

Uno dei benefici maggiori di queste fascette è la possibilità di fissare e successivamente identificare il cablaggio.

Caratteristiche del prodotto

- Fascette di identificazione in poliammide 6.6
- Per fissare e identificare in maniera semplice in un unico passaggio
- Sono disponibili varie etichette per identificare in modo professionale
- Si possono identificare manualmente o temporaneamente con un indelebile (T82S-BK o T82R-RD)





Una applicazione con due funzioni.

MATERIALE	Poliammide 6.6 (PA66)
Temp. di esercizio	da -40 °C a +85 °C
Resistenza al fuoco	UL94 V2
Certificazioni	Cage Code 53421, DNV GL, MS3368, SAE - AS33681, UL-ZODZ2.E64139

HF ✓

RoHS ✓



ARTICOLO	Ø legat. min	Ø legat. max	Largh. (W)	Altezza (H)	Lungh. (L)	Largh. (W2)	N	Etichette raccomandate	Cont. conf.	Colore	UNS
IT18FL	1,5	19,0	20,5	9,0	110,0	2,5	80	TAG18-07TD1	100 pz	Naturale (NAT)	111-81919
IT18R	6,0	22,0	25,0	8,0	100,0	2,3	80	TAG23-06TD1	100 pz	Naturale (NAT)	111-81821

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.


Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento. Sono disponibili altri confezionamenti.

= carico di rottura minimo (N)




Fascette e targhette di identificazione


Fascette serie IT




IT50R



IT50RD



IT50RT



IT50L

ARTICOLO	Ø legat. min	Ø legat. max	Largh. (W)	Altezza (H)	Lungh. (L)	Largh. (W2)		Etichette raccomandate	Cont. conf.	Colore	UNS
IT50R	9,5	44,5	28,0	12,9	203,0	4,6	225	TAG23-10TD1	100 pz	Naturale (NAT)	111-85019
IT50RD	10,0	44,0	29,0	26,3	205,0	4,7	225	TAG26-21TD1	50 pz	Naturale (NAT)	111-85219
IT50RT	10,0	44,0	46,0	26,3	205,0	4,7	225	TAG43-21TD1	50 pz	Naturale (NAT)	111-85119
IT50L	19,0	100,0	56,0	12,8	390,0	4,7	225	TAG52-10TD1	100 pz	Naturale (NAT)	111-85319

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento. Sono disponibili altri confezionamenti.



= carico di rottura minimo (N)

ARTICOLO	Descrizione	Colore	Cont. conf.	UNS
T82S-BK	Pennarello indelebile	Nero (BK)	2 pz	500-50820
T82R-RD	Pennarello indelebile	Rosso (RD)	2 pz	500-50822

Soggette a modifiche tecniche.

Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento. Sono disponibili altri confezionamenti.



Per certificazioni specifiche sul prodotto, fate riferimento all'Appendice.