



Przykładowe zdjęcie

Symbol: ALN 081806
Kod produktu: 7811170
Opis: Obudowa
Uwagi: Aluminiowa

Kod EAN: 6418074016089
:
Finland: 3420046
Electric numer Dania: 8212045664
Electric numer Szwecja: 2536315

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i śrubami ze stali nierdzewnej.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	177	81	57	ARM 0818	Szyna DIN 15
cale:	7.0	3.2	2.2	EKV 12	Szyna DIN 35
Materials:				MR 75003	Śruba do tulei gwintowanej M3
				MRS 28540	Uchwyty do wieszania obudów
Materiał:		Aluminium			
Kolor podstawy:		RAL 7001			
Materiał srub do pokryw:		Stal nierdzewna			
Kolor pokrywy:		RAL 7001			
Materiał uszczelki:		Poliuretan			
Zakresy temperaturowe:					
Temp °C (krótkotrwałe):		-50 ... 140 °C			
Temp °C (praca ciągła):		-50 ... 80 °C			
Temp °F (krótkotrwałe):		-60 ... 285 °F			
Temp °F (praca ciągła):		-60 ... 175 °F			
Akcesoria:					
AM 0818		Płyta montażowa			

