

# armac-

## SERIA OFFICE

### LINE INTERACTIVE UPS

## OFFICE 850F

MODEL: O/850F/LCD



**SCHUKO**  
GNIAZDA



UPS Armac 850F serii Office został zaprojektowany z myślą o szerokiej gamie zastosowań biurowych. Już na etapie produkcji zadbano o dokładność, bezpośredni dostęp do informacji o stanie zasilania oraz precyzję wykonania. UPS Armac z panelem LCD jest produktem skierowanym do każdej firmy, która oczekuje podtrzymania zasilania istotnych urządzeń takich jak przełączniki, routery, repeatery, extensory, telefony VoIP, NAS-y, systemy telewizji kablowych, CCTV, alarmowych, przeciwpożarowych, kontroli dostępu, czujników, monitoringu IP.

### SPECYFIKACJA PRODUKTU:

|                                          |                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Topologia                                | Line-Interactive                                 |
| Moc wyjściowa                            | 850 VA                                           |
| Moc znamionowa                           | 480 W                                            |
| Napięcie wejściowe                       | 145 V ~ 290 V $\pm$ 5 V                          |
| Częstotliwość wejściowa                  | 45 ~ 65 Hz                                       |
| Napięcie wyjściowe                       | 230 V                                            |
| Zakres napięcia wyjściowego              | 195 V ~ 255 V                                    |
| Częstotliwość wyjściowa                  | 50 Hz                                            |
| Zakres częstotliwości wyjściowej         | 50 Hz / 60 Hz (auto. wykrywanie, tryb baterijny) |
| Kształt fali wyjściowej (tryb baterijny) | Symulowana sinusoida                             |
| Czas transferu                           | Typowo 2 ~ 6 ms                                  |
| Klasyfikacja baterii                     | 12 V / 9 Ah x 1                                  |
| Waga baterii                             | 2,35 kg                                          |
| Typ baterii                              | Bezobsługowa, kwasowo-ołowiowa (AGM)             |
| Czas ładowania baterii                   | 4 ~ 6 godzin do 90 % pojemności baterii          |
| Czas podtrzymania                        | 3 ~ 20 minut w zależności od obciążenia          |
| Poziom hałasu                            | Mniej niż 45 dB                                  |
| Temperatura pracy                        | 0 ~ 45 °C                                        |
| Wilgotność                               | 10 do 90 % bez kondensacji                       |
| Złącze RJ-11 / RJ-45                     | 1 x wejściowy, 1 x wyjściowy                     |
| USB                                      | 1 x                                              |
| Oprogramowanie monitorujące              | PowerManager II                                  |
| Wymiary (D x S x W)                      | 305 mm x 85 mm x 141 mm                          |
| Waga                                     | 5,5 kg                                           |

EAN-13: 5901969406634  
NR KAT.: O/850F/LCD

Wygląd oraz specyfikacja produktu może ulec zmianie. © ARMAC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa i logo ARMAC oraz wszystkie powiązane nazwy produktów i usług, znaki projektowe i hasła są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ARMAC. Wszystkie pozostałe znaki produktów i usług zawarte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi ich właścicieli. Mimo dołączenia wszelkich starań Producent/Dystrybutor/Sprzedawca nie gwarantuje, że publikowane dane techniczne, zdjęcia, opisy nie zawierają uchybień lub błędów. Powyższy katalog nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego a ma jedynie charakter informacyjny. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o uprzedni kontakt pod adresem email: [biuro@armac.pl](mailto:biuro@armac.pl)