



Lampy LED SceneSwitch

LED Scene Switch 60W A60 E27 WW FR ND 1BC/4

W niektórych sytuacjach potrzebne jest chłodne oświetlenie, w innych przytulna atmosfera tworzona przez ciepły blask. Dzięki lampom LED Philips SceneSwitch można wybrać spośród kilku ustawień oświetlenia, korzystając z jednej zwykłej, świecowej lub punktowej żarówki. Nie potrzebujesz przyciemniacza! Dostosuj oświetlenie do odpoczynku, hobby, rekreacji lub pracy. Wystarczy raz nacisnąć przełącznik. Urządzenie działa z każdym włącznikiem! Dodatkowa instalacja jest niepotrzebna.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Trzonek	E27 [E27]
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h
Cykł załączania	100000X
Ustawienie typu technicznego	8/5/2-60 W
Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	827/825/822 [CCT 2700 K/2500 K/2200 K]
Ustawienia strumienia świetlnego	806/320/80 lm
Ustawienia strumienia świetlnego (znamionowego)	806/320/80 lm
Oznaczenie koloru	Ciepły/Bardzo ciepły/Intensywny ciepły
Ustawienia skorelowanej temperatury barwowej	2700/2500/2200 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	100.75 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Ustawienia mocy (znamionowej)	8/5/2 W
Prąd lampy (Nom)	100 mA
Równoważna moc w watach	60 W
Czas uruchomienia (Nom)	0.5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0.5
Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	80 °C

Lampy LED SceneSwitch

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Funkcja ściemniania	brak
---------------------	------

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	matowana (FR)
---------------------	---------------

Certyfikaty i zastosowania

Energooszczędny produkt	tak
-------------------------	-----

Odpowiednie do oświetlania akcentującego	brak
--	------

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A+
---	----


Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	8 kWh
---	-------

Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	871869658884000
--------------------	-----------------

Nazwa produktu na zamówieniu	LED Scene Switch 60W A60 E27 WW FR ND 1BC/4
EAN/UPC - Produkt	8718696588840
Kod zamówienia	58884000
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	4
Materiał Nr (12NC)	929001236501
Waga netto (szt.)	0.065 kg



Rysunki techniczne



SS Bulb 9.5W-60W 150D 2700-2200K E27 ND




Product	D	C
LED Scene Switch 60W A60 E27 WW FR ND 1BC/4	61 mm	111 mm

Dane fotometryczne





Lampy LED SceneSwitch

Dane fotometryczne



Okres eksploatacji



Lampy LED SceneSwitch

