

Broszura informacyjna

46 20 A61

Szczypce do pierścieni osadczych sprężynujących

Do pierścieni zewnętrznych na wałach

DIN 5254 B



Ø $\angle 90^\circ$

- Z mechanizmem blokującym, z dźwignią zwalniającą
- Z wymiennymi końcówkami
- Malowane proszkowo, czarne
- DIN 5254 B; końcówki zakrzywione pod kątem 90°
- Korpus szczypiec: stal walcowana o dużej wytrzymałości
- Końcówki: specjalna stal narzędziowa, walcowana, hartowana olejowo

Nr art.	46 20 A61
EAN	4003773025030
Szczypce	malowane proszkowo, czarne
Waga	1.826 g
Wymiary	580 x 151 x 17 mm
Norma	DIN 5254 B

Technische Attribute

Średnica wału	Ø 252 – 400 mm
Rodzaj	2
Końcówki (średnica)	4,5 mm
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC002228
ETIM 6.0	EC002228
proficl@ss 6.0	AAC470c002
UNSPSC 13.1	27112140

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych