

SKINDICHT® EKU

SKINDICHT® EKU, rozszerzenia poliamidowe wzmocnione włóknem szklanym z gwintem przyłączeniowym PG i powierzchnią wsporczą dla klucza



Wymagana przestrzeń

Korzyści

Umożliwia korzystanie z dławnic z większymi gwintami niż istniejące nagwintowane otwory

Montaż za pomocą klucza płaskiego

Kołnierz pod klucz pozwalający uniknąć zarysowań obudowy

Zakres zastosowania

Maszyny

Urządzenia

Obudowy

Budowa produktu

Gwint przyłączeniowy PG

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa

Kolor:

RAL 7035 jasnoszary

Materiał:

Poliamid wzmocniony włóknem szklanym

Zakres temperatury:

Od -40°C do +100°C

SKINDICHT® EKU**Wskazówka**

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.



SKINDICHT® EKU

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar
SKINDICHT® EKU	
52025200	EKU 7/9
51731000	EKU 9/11
51731010	EKU 11/13,5
51731020	EKU 13,5/16
51731030	EKU 16/21
51731040	EKU 21/29
52025210	EKU 29/36
52025220	EKU 36/42
52025230	EKU 42/48

Ostatnia aktualizacja (12.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://lappoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02_03.16