



Guaina termorestringente fino a 3:1 - Barre da 1 m

TREDUX a parete sottile

La guaina termorestringente TREDUX a parete sottile è utilizzata per l'isolamento elettrico e la protezione meccanica di cavi e fili.

Caratteristiche del prodotto

- Guaina in poliolefina reticolata a parete sottile e flessibile
- Spezzoni da 1 m di guaina in una pratica confezione di cartone
- 9 diametri da 1,5 mm a 101,6 mm
- Disponibile in nero e giallo/verde
- Ogni barra è etichettata con codice a barre




A richiesta sono disponibili in altri colori. Contattaci!



Per maggiori informazioni



Guaina termorestringente 2:1



Guaina termorestringente 3:1



TREDUX con rapporto di restringimento massimo 3:1.

MATERIALE	Poliolefina reticolata (PO-X)	
Rapporto di restringimento	2:1	3:1
Temp. di esercizio	da -55 °C a +135 °C	
Temp. min restringimento	+100 °C	
Restringimento lineare	+/- 5 % max.	
Rigidità dielettrica	20 kV/mm secondo ASTM D 150	
Resistenza al fuoco	UL224 VW1	
Certificazioni	CSA, SAE - AMS - DTL-23053/5 Class 1 e 3, SAE - AMS - DTL-23053/5 Class 2 (trasparente), UL224 125 °C 600V VW-1	

RoHS

ARTICOLO	Ø fornito (D) min	Ø finale (d) max	Parete (WT)	Lungh. (L)	Cont. conf.	Colore	Rapporto di restringimento	Utensili	UNS
TREDUX-1.5/0.5	1,5	0,5	0,50	1,0 m	20 pz	Giallo/Verde (GNYE)	3:1	30-32	319-00157
	1,5	0,5	0,50	1,0 m	20 pz	Nero (BK)	3:1	30-32	319-00150
TREDUX-3/1	3,0	1,0	0,60	1,0 m	20 pz	Giallo/Verde (GNYE)	3:1	30-32	319-00307
	3,0	1,0	0,60	1,0 m	20 pz	Nero (BK)	3:1	30-32	319-00300
TREDUX-6/2	6,0	2,0	0,70	1,0 m	15 pz	Giallo/Verde (GNYE)	3:1	30-32	319-00607
	6,0	2,0	0,70	1,0 m	15 pz	Nero (BK)	3:1	30-32	319-00600
TREDUX-12/4	12,0	4,0	0,85	1,0 m	10 pz	Giallo/Verde (GNYE)	3:1	30-32	319-01207
	12,0	4,0	0,85	1,0 m	10 pz	Nero (BK)	3:1	30-32	319-01200
TREDUX-24/8	24,0	8,0	1,20	1,0 m	5 pz	Giallo/Verde (GNYE)	3:1	30-32	319-02407
	24,0	8,0	1,20	1,0 m	5 pz	Nero (BK)	3:1	30-32	319-02400
TREDUX-38.1/19.1	38,1	19,1	1,02	1,0 m	6 pz	Giallo/Verde (GNYE)	2:1	30-32	319-03807
	38,1	19,1	1,02	1,0 m	6 pz	Nero (BK)	2:1	30-32	319-03800
TREDUX-50.8/25.4	50,8	25,4	1,14	1,0 m	6 pz	Nero (BK)	2:1	30-32	319-05100
TREDUX-76.2/38.1	76,2	38,1	1,27	1,0 m	3 pz	Nero (BK)	2:1	-	319-07600
TREDUX-101.6/50.8	101,6	50,8	1,40	1,0 m	2 pz	Nero (BK)	2:1	-	319-10200

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.
Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.

Utensili consigliati

30	31	32
H5002	H5004	E4500

Per ulteriori informazioni sugli utensili fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori.



Per certificazioni specifiche sul prodotto, fate riferimento all'Appendice.