Obudowy małogabarytowe

Skrzynki zaciskowe KL



bez płyty kołnierzowej



z płytą kołnierzową



Jednostka X



bez kołnierza



Jednostka Y
T1 = 80



Jednostka Y
T1 = 120



z kołnierzem



B1 = Szerokość całkowita
B2 = Szerokość pokrywy
B3 = Szerokość prześwitu obudowy
B4 = Wymiar/szerokość prześwitu między listwami profilowanymi
B5 = Odstęp osiowy otworów montażowych w listwach profilowanych
Odstęp krawędzi zewnętrznej obudowy – środek płyty
B6 = kołnierzowej

H1 = Wysokość całkowita
H2 = Wysokość pokrywy
H3 = Wysokość prześwitu obudowy
H4 = Wymiar/wysokość prześwitu między listwami profilowanymi

T1 = Głębokość całkowita

1 Tylko dla B ≥ 600 mm
2 Tylko dla B = 800 mm
3 Otwór nie dotyczy wersji ze stali nierdzewnej

Nr kat. KL			Wymiar szerokości mm						Wymiar wysokości mm				Wymiar głęb. mm
bez płyty kołnierzowej	z płytą kołnierzową	stal nierdzewna bez płyty kołnierzowej	B1	B2	B3	B4	B5	B6	H1	H2	H3	H4	T1
1514.510	**–**	**1521.010**	150	148	132	109	125	–	150	148	132	–	80
1528.510	**–**	**–**	200	198	182	159	175	–	150	148	132	–	80
1516.510	**–**	**1523.010**	200	198	182	159	175	–	200	198	182	–	80
1515.510	**–**	**1522.010**	300	298	282	259	275	–	150	148	132	–	80
1517.510	**–**	**1524.010**	300	298	282	259	275	–	200	198	182	–	80
1518.510	**–**	**–**	400	398	382	359	375	–	200	198	182	–	80
1519.510	**–**	**–**	600	598	582	559	575	–	200	198	182	–	80
1500.510	**–**	**1527.010**	150	148	132	109	125	–	150	148	132	100	120
1529.510	**–**	**–**	200	198	182	159	175	–	150	148	132	100	120
1502.510	**–**	**1528.010**	200	198	182	159	175	–	200	198	182	150	120
1501.510	**1530.510**	**–**	300	298	282	259	275	150	150	148	132	100	120
1503.510	**1531.510**	**1529.010**	300	298	282	259	275	150	200	198	182	150	120
1507.510	**1535.510**	**1526.010**	300	298	282	259	275	150	300	298	282	250	120
1589.510	**–**	**–**	400	398	382	359	375	–	150	148	132	100	120
1504.510	**1532.510**	**1525.010**	400	398	382	359	375	200	200	198	182	150	120
1508.510	**1536.510**	**1530.010**	400	398	382	359	375	200	300	298	282	250	120
1511.510	**1539.510**	**–**	400	398	382	359	375	200	400	398	382	350	120
1505.510	**1533.510**	**–**	500	498	482	459	475	130	200	198	182	150	120
1509.510	**1537.510**	**–**	500	498	482	459	475	130	300	298	282	250	120
1506.510	**1534.510**	**–**	600	598	582	559	575	150	200	198	182	150	120
1510.510	**1538.510**	**–**	600	598	582	559	575	150	300	298	282	250	120
1512.510	**1540.510**	**–**	600	598	582	559	575	150	400	398	382	350	120
1527.510	**1542.510**	**–**	800	798	782	759	775	150	200	198	182	150	120
1513.510	**1541.510**	**–**	800	798	782	759	775	150	400	398	382	350	120