SKINTOP® GMP-HF-M

SKINTOP® GMP-HF-M，无卤埋头螺母，极强阻燃，可自熄，无滴落，用于公共建筑

有各种认证

耐温

缩短装配时间

无卤电缆

优势

无卤电缆
符合 UL 94 V0 标准，具有超高的阻燃性
自熄，不滴落

应用范围

用于将SKINTOP® 电缆夹套锁紧在无螺纹的钻孔中

机场
隧道工程
地铁
公共建筑

产品结构

公制连接螺纹，符合 DIN EN 60423
基于技术信息 DIN IEC 62444

©2018 Lapp Group - 保留技术性变更

SKINTOP® GMP-HF-M

注意
为与 SKINTOP® ST-HF-M 配套使用而研发

技术参数

分类 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 类别描述：电缆螺纹夹套
分类 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Cable screw gland
发货颜色:	RAL 7035 浅灰色
材料:	halogenfree polyamide acc. to UL 94 V0
温度范围:	固定安装：-40°C 至 +100°C 移动安装：-20°C 至 +100°C

备注
照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。
价格为不含增值税与附加费的净价。对企业用户销售。

©2018 Lapp Group - 保留技术性变更

LAPP GROUP

SKINTOP® GMP-HF-M

产品信息

物料编号	物料描述 / 尺寸	SW 扳手尺寸 mm
SKINTOP® GMP-HF-M		
53119200	M 12 x 1,5	17
53119210	M 16 x 1,5	22
53119220	M 20 x 1,5	27
53119230	M 25 x 1,5	34
53119240	M 32 x 1,5	41
53119250	M 40 x 1,5	50
53119260	M 50 x 1,5	60
53119270	M 63 x 1,5	75

©2018 Lapp Group - 保留技术性变更