Przekaźnik DisplayPort 1.4 8K 30 Hz 20 m

Opis

Przekaźnik DisplayPort firmy Delock może być użyty do wzmocnienia sygnału połączenia DisplayPort do 20 m. Kabel o długości do 10 m może być podłączony od komputera PC lub laptopa do gniazda wejściowego przekaźnika, a po drugiej stronie, kabel 10 m podłączony do gniazda wyjściowego przekaźnika i wyświetlacza lub telewizora.



Numer artykułu 11504

EAN: 4043619115044

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
  Wejście:
  1 x DisplayPort żeński
  1 x USB Type-C™ żeński (5 V zasilanie)
  Wyjście:
  1 x DisplayPort żeński
- Specyfikacja DisplayPort 1.4
- Wsteczna zgodność z DisplayPort 1.3, 1.2 i 1.1
- Rozdzielczość do:
  7680 x 4320 @ 30 Hz
  3840 x 2160 @ 144 Hz
  (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Obsługuje prędkość przesyłu danych HBR3 (8,1 Gbps)
- Transfer sygnałów audio i video
- Szybkość transmisji danych do 32,4 Gbps
- Mocna obudowa metalowa
- Kolor: szary
- Wymiary (DxSxW): ok. 58 x 25 x 11 mm

Wymagania systemowe

- Wolne gniazdo DisplayPort w systemie i wyświetlacz
- Kable połączeniowe DisplayPort

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

- Źródło zasilania z wolnym gniazdem żeńskim USB Typ-A

Zawartość opakowania

- Repeater DisplayPort
- Kabel zasilający USB, długość: ok. 1 m
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia







Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Ogólne

Specyfikacja:	DisplayPort 1.4

Interfejs

Wyjście:	1 x DisplayPort żeński
Wejście:	1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x DisplayPort żeński

Właściwości techniczne

Maksymalna rozdzielczość ekranu:	7680 x 4320 @ 30 Hz 3840 x 2160 @ 144 Hz

Właściwości fizyczne

Obudowa kolor:	szary
Materiał obudowy:	Aluminium
Długość:	58 mm
Szerokość:	25 mm
Wysokość:	11 m

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**