TOMA DE CONEXIONES

HP 150-L



HP 150-L

Toma de conexiones
164 x 119 x 77 mm
Número de artículo: 32695001

Toma de conexiones, Ui=690V, 10 niples escalonados hundidos, Área de estanqueidad 5 - 21 mm

gris, sin borna, con seguro antipérdida de la tapa

IP55 IK07 690V AC

Datos técnicos

Dimensiones

Anchura:	164 mm
longitud:	119 mm
Altura:	77 mm
Altura interior:	70 mm
Anchura interior:	155 mm

Material:

Cajas:	Polipropileno, ignífugo
Tapa:	Polipropileno, ignífugo
Material:	Polipropileno

Accesorios

NS 35-90 - carríl
NS 35-106 - carríl
NS 35-144 - carríl
WK 100 KLS-10² - Borna
KVR M25-MGM - Racor atornillado para cables
SNI M25 - Niple escalonado

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG · Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Germany · Phone: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

TOMA DE CONEXIONES

HP 150-L

Otras propiedades

Revestimiento:	Sin
Cantidad total de entradas:	11
alineable:	No
Tensión aislante de medición CA:	690 V
Seguridad contra explosión:	Sin
Mantenimiento de la función:	Sin
precintable:	No
Libre de metales pesados:	Si
sin PVC:	Si
Sin silicona:	Si
Clase de protección:	IP55 - según EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Temp. ambiente (mínima):	-25 °C
Temp. ambiente (máxima):	40 °C
Temp. ambiente (24 horas):	35 °C
Humedad rel. máx. del aire a 25 °C (breve):	95%
Humedad rel. máx. del aire a 40 °C:	50%
Resistencia a la intemperie:	No

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG · Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Germany · Phone: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299