

Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 6001 Joker Switch Imperial, z przełącznikiem zmiany kierunku pracy, calowy, 3/4" x 246 mm
6001 Joker Switch Klucz płasko-oczkowy z grzechotką, z przełącznikiem zmiany kierunku pracy



EAN:	4013288184771	Wymiar:	320x50x22 mm
Numer części:	05020082001	Waga:	274 g
Numer artykułu:	6001 Joker Switch Imperial	Kraj pochodzenia:	CZ
Numer taryfy celnej: 82041100			

- Funkcja przytrzymywania dzięki płytce metalowej w szczęcie klucza
- Ogranicznik zapobiega ześlizgiwaniu się
- Z drobną podziałką i wytrzymałym elementem blokującym
- Grzechotka odsadzona o 15°
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera „Take it easy”: system oznaczenia kolorystycznego narzędzi według rozmiaru

Klucz płasko-oczkowy z odsadzoną grzechotką i przełącznikiem zmiany kierunku pracy. Funkcja przytrzymywania z metalową płytką zmniejszającą ryzyko zgubienia śruby lub nakrętki. Wbudowany ogranicznik zapobiega ześlizgiwaniu się klucza z łba śruby i umożliwia przenoszenie wysokich momentów obrotowych. Bardzo twarde zębki wymiennej płytki zabezpieczają śruby i nakrętki oraz zmniejszają ryzyko ześlizgiwania się klucza. Podwójny profil sześciokątny zapewnia doskonałe połączenie kształtowe między kluczem a śrubą bądź nakrętką, zmniejszając tym samym ryzyko ześlizgiwania się narzędzia. Kąt pracy 30° po stronie oczkowej eliminuje czasochłonne obracanie klucza. Przełączalna grzechotka z niezwykle drobną podziałką (80 zębów) zapewnia maksymalną elastyczność nawet w wąskich przestrzeniach. Słyszalny, precyzyjny mechanizm grzechotki. Wytrzymały dwuczęściowy element blokujący zapewnia również niezwykle stabilność. Grzechotka odsadzona o 15 ° gwarantuje niezawodność pracy przy wysokich momentach obrotowych. Przenoszenie wysokich momentów obrotowych i podwyższona wytrzymałość na zginanie dzięki specjalnej geometrii. Wykonany z wysokiej jakości stali chromowo-molibdenowej z powłoką chromowo-niklową dla ochrony przed korozją. Z system wyszukiwania narzędzi Wera „Take it easy”: system oznaczenia kolorystycznego kluczy według rozmiaru.



Link

https://products.wera.de/pl/joker_6001_joker_switch_ratcheting_combination_wrenches_with_switch_lever_6001_joker_switch_imperial.html

Wera - 6001 Joker Switch Imperial
05020082001 - 4013288184771

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 6001 Joker Switch Imperial, z przełącznikiem zmiany kierunku pracy, calowy, 3/4" x 246 mm
6001 Joker Switch Klucz płasko-oczkowy z grzechotką, z przełącznikiem zmiany kierunku pracy



Joker Switch




Joker pozwala na odkręcanie, kontrowanie i dokręcanie śrub i nakrętek w sytuacjach, w których tradycyjne narzędzia zawodzą. Połączenie ogranicznika i małego kąta pracy gwarantuje także efektywny montaż złączy rurowych.




Kierunek pracy grzechotki z drobną podziałką można łatwo zmieniać za pomocą przełącznika.

Wygięty klucz oczkowy



Część oczkowa klucza jest wygięta względem osi narzędzia pod kątem 15°, aby ułatwić dosuwanie klucza w trudno dostępnych miejscach.

Funkcją przytrzymywania



Funkcja przytrzymywania klucza Joker pozwala na bezpieczne przenoszenie nakrętek i śrub bezpośrednio na miejsce montażu, umożliwiając ich szybkie i pewne wkręcenie. W ten sposób skutecznie eliminowane jest ryzyko upuszczenia śruby i nakrętki oraz konieczność ich czasochłonnego szukania.

Szybszy montaż dzięki ogranicznikowi



Ciągłe nakładanie klucza, poprawianie chwytu, kontrola przykładanej siły, aby uniknąć zranienia podczas pokręcania? To już przeszłość. Ogranicznik umieszczony w główce klucza Joker zapobiega ześlizgiwaniu się klucza z łba śruby. W ten sposób praca staje się łatwiejsza, umożliwiając zastosowanie znacznie większej siły podczas pokręcania.

Podwójny profil sześciokątny



Podwójny profil sześciokątny klucza Joker zapewnia doskonałe połączenie kształtowe między kluczem a śrubą bądź nakrętką. Wymienna, hartowana płytka metalowa przymocowana do szczęki klucza Joker wgryza się swoimi bardzo twardymi ząbkami w łeb śruby. Oba rozwiązania zapobiegają ześlizgiwaniu się klucza nawet przy wysokich momentach obrotowych.

Grzechotka drobnozębna



Grzechotka w kluczu oczkowym posiada drobną podziałkę z 80 zębami, zapewniając maksymalną elastyczność nawet w wąskich przestrzeniach.

System wyszukiwania narzędzi Wera „Take it easy“



System wyszukiwania narzędzi Take it easy z oznaczeniem kolorystycznym rozmiarów ułatwia i przyspiesza odnajdywanie właściwego narzędzia. System identyfikacji rozmiaru narzędzi do śrub z gniazdem sześciokątnym (klucze trzpieniowe, klucze nasadowe Zyklop z grotami), śrub i nakrętek sześciokątnych (klucz płaski Joker, klucze nasadowe Zyklop z funkcją przytrzymywania) i śrub z profilem TORX® (klucze trzpieniowe, klucze nasadowe Zyklop z grotami).

Link

https://products.wera.de/pl/joker_6001_joker_switch_ratcheting_combination_wrenches_with_switch_lever_6001_joker_switch_imperial.html

Wera - 6001 Joker Switch Imperial
05020082001 - 4013288184771

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 6001 Joker Switch Imperial, z przełącznikiem zmiany kierunku pracy, calowy, 3/4" x 246 mm
6001 Joker Switch Klucz płasko-oczkowy z grzechotką, z przełącznikiem zmiany kierunku pracy



Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

	 inch	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
05020075001	5/16"	144	20,3	5,5	18	7
05020076001	3/8	159	23	5,5	21,5	7,5
05020077001	7/16"	165,0	24,3	6,3	22	7,5
05020078001	1/2"	171	26,3	6,6	25	8,5
05020079001	9/16"	187	30	7,5	28	9,5
05020080001	5/8"	213	35	8,2	31,7	10,5
05020081001	11/16"	234	39,5	9	34	11
05020082001	3/4"	246	42	9,5	34,7	11

Link

https://products.wera.de/pl/joker_6001_joker_switch_ratcheting_combination_wrenches_with_switch_lever_6001_joker_switch_imperial.html

Wera - 6001 Joker Switch Imperial
05020082001 - 4013288184771

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de