Antena męski SMA 5G LTE, 3 - 5 dBi, nieruchoma dookólna montowana na ścianie lub maszcie, zewnętrzna, czarny

Opis

Antena 5G LTE Delock umożliwia używanie różnych pasm 5G LTE w pomieszczeniach i na zewnątrz. Jest ona w pełni kompatybilna z GSM, UMTS, LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN 2,4 GHz, Bluetooth, ISM oraz LoRa.

Nowy standard radia mobilnego 5G

W odróżnieniu od poprzedników LTE (4G) i UMTS (3G), 5G will używa więcej szerszych pasm częstotliwości. 5G zapewnia większe tempo, przepustowość, i niskie opóźnienia.



Numer artykułu 10037

EAN: 4043619100378

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Box

Szczegóły techniczne

- Złącze: 1 x SMA męski
- Zakres częstoliwości:
  600 - 960 MHz
  1710 - 6000 MHz
- Siła anteny: 3 - 5 dBi
- Impedancja: 50 Ohm
- VSWR: 2,0:1
- Polaryzacja: liniowa, pionowa
- Pozioma szerokość wiązki: 360°
- Kąt wiązki pionowej: 18°
- Temperatura robocza: -40 °C ~ 80 °C
- Materiał obudowy: ABS
- Kolor: czarny
- Typ kabla: koncentryczny
- Typ przewodu: RG-142
- Kolor przewodu: biały
- Średnica kabla: ok. 4,95 mm
- Tłumienie przewodu: 0,9 dB @ 3,0 GHz na metr
- Najmniejszy promień skrętu: 25 mm
- Długość kabla ze złączem: ok. 30 cm
- Waga: ok. 490 g

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

- Wymiary (DxG): ok. 216 x 63 mm

Wymagania systemowe

- Urządzenie z wolnym złączem SMA

Zawartość opakowania

- Antena
- Materiał montażowy

Zdjęcia



Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Ogólne

Typ montażu:	wall pole
Odpowiedni do użytkowania na zewnątrz:	Tak

Interfejs

Złącze:	1 x męski SMA

Właściwości techniczne

Zakres częstoliwości:	1710 - 6000 MHz 600 - 960 MHz
Siła anteny:	3 - 5 dBi
Pozioma szerokość wiązki:	360°
Szerokość wiązki pionowa:	18°
Impedancja:	50 Ohm
Temperatura robocza:	-40 °C ~ 80 °C
Polaryzacja:	vertikal
Moc transmisji:	100 W
VSWR:	2,0

Właściwości fizyczne

Typ anteny:	wielokierunkowy
Waga:	490 g
Kategoria kabla:	koncentryczny
Typ przewodu:	RG-142
Kolor przewodu:	szary
Długość kabla ze złączem:	30 cm

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Kolor:	czarny

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**