## PSEN ml b 1.1 switch 570401



Wyłącznik bezpieczeństwa, kodowany, do urządzenia PSENmlock, ryglowanie drzwi, reset zasilania, 8-pinowe złącze zewnętrzne M12,przewód 0,23 m, połączenie pojedyncze

## Dane

| | |
|---|---|
| **Dane ogólne** | |
| Potwierdzenie: | CE, UKCA, Na liście cULus, FCC, IC, TÜV |
| Zasada działania czujników: | Transponder |
| Poziom kodowania wg ISO 14119: | Niski |
| Klasyfikacja wg EN 60947-5-3: | PDDB |
| Kodowanie transpondera: | kodowany |
| Reset type: | Power reset |
| Odpowiednie do łączenia szereg: | nie |
| rodzaj jednostki: | Sensor |
| **Dane techniczne** | |
| **Dane elektryczne** | |
| Napięcie zasilania (V): | 24 - 24 V |
| Typ napięcia zasilania U1: | DC |
| Pobór mocy DC: | 1 W |
| **Wejścia** | |
| Liczba wejść: | 2 |
| Napięcie DC na wejściu: | 24 V DC |
| **Wyjścia półprzewodnikowe** | |
| Liczba wyjść OSSD: | 2 |
| Number of sig. outputs: | 1 |

| | |
|---|---|
| Izolacja potencjałowa S/C O: | Nie |
| Odporność wyj. S/C na zwarcie: | Tak |
| Kat. stosowania wg EN 60947-1: | DC-13 |
| Dane dotyczące środowiska | |
| Norma temperatury otoczenia: | EN 60068-2-14 |
| Temperatura pracy: | 0 - 60 °C |
| Norma temp. przechowywania: | EN 60068-2-1/-2 |
| Norma przydatności klimat.: | EN 60068-2-78 |
| Klasa wilgotności: | RH 93% w temp. 40°C |
| EMC wg standardu...: | EN 55011: Klasa A, EN 60947-5-3, EN 61326-3-1 |
| Drgania wg normy...: | EN 60068-2-6 |
| Przysp.wstrz. wg normy1: | 30 g |
| Kategoria przepięcia: | III |
| St.zanieczysz.odst.i odl.: | 3 |
| Stopień ochrony obudowy: | IP65, IP69, IP67 |
| Typ obudowy UL: | typ 1 |
| Times | |
| Wymagana dł.imp. blok./odblok.: | 350 … 400 ms |
| Dane mechaniczne | |
| Promień gięcia (układanie) K1: | 5 x Ø |
| Dostępny wyzwalacz ewakuacyjny: | Nie |
| Aktuator typu 1: | PSEN ml 1.1 |
| Typ połączenia: | M12 ,8-stykowy zew. |
| Linie kablowe: | LiYY 8 x 0,25 mm2 |
| Materiał produktu: | Zn, Aluminium, Stal cynkowana, Plastik, Stal nierdzewna |
| Wysokość: | 217.2 mm |
| Szerokość: | 40 mm |
| Głębokość: | 40 mm |
| Ciężar netto: | 950 g |

| | |
|---|---|
| Ciężar brutto: | 1300 g |
| Transpondera | |
| Częstotliwość pracy: | 122 kHz - 128 kHz |
| Środowisko | |
| Zgodność REACh: | co najmniej jedną SVHC subst. |
| WEEE classification (08/2018): | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Dane handlowe | |
| Wersja ECLASS: | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS: | 27272603 |
| Wersja ETIM: | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM: | EG000026 |
| Funkcja odniesienia ETIM: | EC002593 |
| UNSPSC 25: | 39122205 |
| GTIN: | 4046548081763 |
| Tom: | 0 dm3 |
| Harmonized System Code: | 85365019 |
| Typ numeru taryfy celnej: | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej: | Ausfuhr, Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania: | 1 |

## Akcesoria opcjonalne



540319 PSEN cable axial M12 8-pole 3m



540320 PSEN cable axial M12 8-pole 5m

| | | |
|---|---|---|
|  | 540321 | PSEN cable axial M12 8-pole 10m |
|  | 540326 | PSEN cable axial M12 8-pole 30m |
|  | 540333 | PSEN cable M12-8sf, 20m |
|  | 540340 | PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m |
|  | 540341 | PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m |
|  | 540342 | PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m |
|  | 540343 | PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m |
|  | 540344 | PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m |
|  | 540345 | PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m |

| | | |
|---|---|---|
|  | 540346 | PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m |
|  | 540347 | PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m |
|  | 570460 | PSEN ml escape release |
|  | 570461 | PSEN ml auxiliary release hd1 |
|  | 570462 | PSEN ml escape release extension |
|  | 570463 | PSEN ml escape release cordset 1,5m hd1 |
|  | 570466 | PSEN ml escape release cordset 0,5m |
|  | 570467 | PSEN ml escape release cordset 0,75m |
|  | 570468 | PSEN ml escape release cordset 1,0m |

| | | |
|---|---|---|
|  | 570469 | PSEN ml escape release cordset 1,25m |
|  | 570470 | PSEN ml escape release cordset 1,5m |
|  | 570471 | PSEN ml escape release cordset 2,0m |
|  | 570472 | PSEN ml escape release cordset 2,5m |
|  | 570473 | PSEN ml escape release cordset 3,0m |
|  | 570474 | PSEN ml escape release cordset 3,5m |
|  | 570475 | PSEN ml escape release cordset 4,0m |
|  | 570484 | PSEN ml actuator 10° adapter |
|  | 570485 | PSEN ml actuator center ring |

| | | |
|---|---|---|
|  | 570490 | PSEN ml mounting plate |
|  | 570492 | PSEN ml bracket sliding door |
|  | 570493 | PSEN ml bracket swinging door 70 |
|  | 570494 | PSEN ml bracket swinging door 80 |
|  | 570495 | PSEN ml door handle sliding door |
|  | 570496 | PSEN ml door handle swinging door 70 |
|  | 570497 | PSEN ml door handle swinging door 80 |
|  | 570498 | PSEN screw set bracket swinging door |
|  | 570499 | PSEN screw set bracket sliding door |