

DIGITUS Obudowa zewnętrzna HDD 2.5, SATA II - USB 2.0

DA-71002

EAN 4016032297925



Obudowa zewnętrzna 2,5, USB 2.0 SATA dla SATA HDD 2,5, bez zasilacza Konstrukcja Digitus, Chipset: JM20329

Obudowa zewnętrznego HDD DIGITUS stwarza możliwość użycia posiadanego zwykłego HDD w nowoczesnej i kompaktowej obudowie. Jej łatwa w użyciu konstrukcja pozwala na szybką instalację HDD 2.5 SATA i skorzystanie z wszelkich zalet napędu zewnętrznego. Wystarczy otworzyć obudowę i wetknąć posiadany HDD, bez potrzeby użycia śrub. Ponadto kompaktowa konstrukcja sprawia, że jest naprawdę wygodny w przenoszeniu ulubionych danych i dostępu do nich poprzez prosty kabel USB 2.0 dołączony do posiadanego PC.

Łatwa instalacja, konstrukcja bez śrub

- Konstrukcja bez śrub, łatwy montaż twardego dysku
- Obraz współczesny reprezentuje błyszcząca polerowana powierzchnia
- Odpowiedni dla standardowego SSD/ dysku twardego SATA 2.5"
- Pojemność: do 2 TB

- Zgodny ze specyfikacją USB 2.0
- Obsługuje prędkości transmisji do 480Mbps
- Wskaźniki LED: Zasilanie (czerwony), dostęp (niebieski)
- Obsługuje włączanie podczas pracy, zgodny z technologią plug & play
- Zasilanie przez port USB
- Wymiary: 13,5cm x 8,5cm x 1,5 (dł. x szer. x wys.)
- Obsługuje systemy Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, Linux, MAC OS 10.6 i wersje wyższe oraz Android od wersji 3.1

Lieferumfang

- Obudowa zewnętrzna HDD 2.5, SATA do USB 2.0
- Kabel przyłączeniowy USB 2.0
- QIG (krótka instrukcja instalacji)
- CD z podręcznikiem produktu (Wielojęzyczne podręczniki użytkownika)

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	50	12,00	69,00	43,00	21,00	62.307,00
Innen-VPE	1	0,24	19,00	13,50	4,50	1.154,25
Einzel-VPE	1	0,24	19,00	13,50	4,50	1.154,25
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	14,00	8,50	1,50	178,50



USB 2.0



Weitere Anwendungsbilder:

