Bellows suction cup (round)

SPB4f 30 SI-55 SC080

Część nr..:10.01.06.03264

https://www.schmalz.com/10.01.06.03264

Przyssawka mieszkowa (okrągła) do bardzo nierównych powierzchni



- Size: 30
- Suction cup material: Silicone SI
- Material hardness [Shore A]: 55 Shore A
- Number of folds: 4,5

Dane projektowe



Atrybut	Wartość
d	16 mm
d1	19,60 mm
d2	12,30 mm
D1	22,40 mm
Dk	24,40 mm
Dmax(S)	32 mm
Ds	30,70 mm
H	40 mm
H2	13 mm
H3	14,40 mm
Z (Stroke)	11 mm

Dane techniczne

Atrybut	Wartość
Suction force at -200 mbar	4,30 N
Suction force at -400 mbar	8,50 N
Suction force (-600mbar)	12,80 N
Volume	5,99 cm^3
Size	30
Nipple family	SC 080

Kontakt z firmą Schmalz
Schmalz Sp.z.o.o. | ul. Fabianowska 131/A1, 62-052 Komorniki, Poland | +48 61 628 67 70 | schmalz@schmalz.pl

Bellows suction cup (round)

SPB4f 30 SI-55 SC080

Część nr..:10.01.06.03264

https://www.schmalz.com/10.01.06.03264

Number of folds	4,50
Suction cup material	Silicone SI
Material hardness [Shore A]	55 Shore A
Weight	6,20 g
Product family	SPB4f

Akcesoria



SC 080 NPT1/4-AG

Część nr..:10.01.06.03662

Connection geometry: 080
Vacuum connection: NPT1/4-M
Length L1: 32,2 mm
Fitting length: 7,5 mm
Nominal diameter dn: 8 mm



SC 080 NPT1/4-IG

Część nr..:10.01.06.03663

Connection geometry: 080
Vacuum connection: NPT1/4-F
Length L1: 32 mm
Fitting length: 17,5 mm
Nominal diameter dn: 10,3 mm

Bellows suction cup (round)

SPB4f 30 SI-55 SC080

Część nr..:10.01.06.03264

https://www.schmalz.com/10.01.06.03264



SC 080 NPT3/8-AG

Część nr..:10.01.06.03664

Connection geometry: 080
Vacuum connection: NPT3/8-M
Length L1: 32,4 mm
Fitting length: 7,5 mm
Nominal diameter dn: 10,3 mm



SC 080 NPT3/8-IG

Część nr..:10.01.06.03665

Connection geometry: 080
Vacuum connection: NPT3/8-F
Length L1: 32 mm
Fitting length: 17,5 mm
Nominal diameter dn: 10,3 mm



SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07

Część nr..:10.07.01.00320

External diameter D: 17 mm
Length L: 0,8 mm
Material: Brass / Stainless steel
Filter pore size: 103 µm