



Qoltec Rozdzielacz Splitter mini SWITCH 1x2 port RJ45 | 1000Mbps | USB-C | Aluminium

Kod produktu: 52249

Rozdzielacz splitter Qoltec pozwala na podział sygnału z jednego kabla sieciowego na dwa wyjścia RJ45, zachowując pełną prędkość transmisji danych do 1000 Mb/s dla każdego wyjścia. Zasilanie z portu USB zapewnia dodatkową stabilność połączenia na dystansie do 100m. Obudowa z aluminium, połączone złącza oraz wzmocniona płytka PCB. Nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania.

ODKRYJ PEŁEN POTENCJAŁ SWOJEJ SIECI



Stabilna i szybka sieć lokalna

Niezawodne i wydajne urządzenie sieciowe, które pozwoli Ci rozdzielić sygnał na 2 wyjścia przy prędkości transmisji 1000 Mbps. Urządzenie zapewni Ci stabilne i szybkie połączenie oraz płynną transmisję danych na dystansie do 100 metrów. Ta funkcjonalność pozwala na wyjątkowe poszerzenie możliwości użytkowania i wykorzystania systemu multimedialnego, **bez potrzeby dodatkowych skomplikowanych rozwiązań czy kosztownych inwestycji** w dodatkowe urządzenia. Teraz możesz cieszyć się ulubionymi filmami, grami wideo czy prezentacjami na kilku odbiornikach jednocześnie.



Prędkość transmisji danych do 1 Gbps, Zasięg sygnału do 100 m

Odkryj nowe możliwości dzięki urządzeniu Qoltec, który oferuje:

- Odległość sygnału do 100m,
- Wyposażony w **3 porty RJ45** (1 x Input, 2x Output)
- **Prędkość transmisji danych do 1Gbps**,
- Aluminiowa obudowa, połączone złącza i wzmocniona płytka PCB
- Współpracuje z Kablami sieciowymi CAT 5, 5e, 6.

PLUG AND PLAY



Prosta i szybka instalacja urządzenia

Nasze urządzenie **oferuje błyskawiczną i bezproblemową instalację**, dzięki technologii Plug & Play, która nie wymaga dodatkowej konfiguracji i specjalistycznej wiedzy technicznej. Wystarczy wykonać zaledwie kilka prostych kroków. Po pierwsze, **podłącz urządzenia do odpowiednich portów RJ45 używając odpowiednich kabli sieciowych** a następnie podłącz jeden z portów do routera lub modemu dostępowego. Upewnij się, że diody LED na przełączniku wskazują aktywność na portach.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Produkt objęty 24 miesięczną gwarancją

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. **Produkt objęty jest 24 miesięczną gwarancją** obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Szybkość przesyłu	1000Mbps
Interfejs	1x2 RJ45
Zasilanie	5-12V / 0.6A
Zastosowanie	Komunikacja, Internet
Informacje dodatkowe	Kabel USB-C o długości ~0.90m
Kolor	Czarny
Temperatura pracy	-10 C ~ 55
Wymiary (G/D x Sz x W)	57 x 55 x 20 mm
Opakowanie	Pudełko
Zawartość opakowania	1 x Rozdzielacz splitter 1 x Kabel USB-C 1 x Instrukcja obsługi
Głębokość / Długość opakowania [mm]	155
Szerokość opakowania [mm]	90
Wysokość opakowania [mm]	25
Waga netto [kg]	0.067
Waga brutto [kg]	0.094
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878522494