

Pujotettavat johdinmerkit

Helagrip-sarja

Helagrip-sarjan johdinmerkit vinolla leikkauksella toimitetaan rullassa.

Tyypillisiä käyttökohteita ovat mm. keskusvalmistus, tele- ja sähköasennukset.

Merkit: 0-9, A-Z ja vakio sähkösymbolit.


Teflon-pinnoitetut asennuspuikot:

Tuotetunnus Johdinmerkille Nimikenumero Snro

TJC1-3	HGDC1-3	518-00113	64 161 37
TJC2-5	HGDC2-5	518-00125	64 161 38
TJC4-9	HGDC4-9	518-00149	64 161 39

Ominaisuudet ja edut


- Profiilin ansiosta soveltuu johtimiin laajalla halkaisija-alueella
- Joustava materiaali pysyy tukevasti johtimen ympärillä
- Leikkauksen ansiosta johdinmerkit pysyvät kiinni toisissaan
- Materiaali itsestään sammuva UL94 V0 mukaisesti
- Keltainen johdinmerkki mustalla symbolilla ja värikoodatut johdinmerkit vakiona
- Valkoinen johdinmerkki mustalla symbolilla kysyttäessä



Helagrip-sarja - selkeä ja luotettava merkintätapa.

MATERIAALI	Taipuisa polyvinyylikloridi (PVC), kadmium vapaa
Käyttölämpötila-alue	-65 °C - +105 °C (+135 °C, lyhytaikaisesti)
Materiaalin paloluokka	UL94 V0 (3 mm)

RoHS ✓



Helagrip-johdinmerkit,
vino leikkaus



Tuotteet on testattu
UL224 mukaisesti.

TUOTETUNNUS	Nipun min. Ø	Nipun maks. Ø	Pituus (L)	Pakkaus
HGDC1-3	1,0	3,0	3,5	1 000 kpl
HGDC2-5	2,0	5,0	3,5	1 000 kpl
HGDC4-9	4,0	9,0	5,0	250 kpl

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Minimitilausmäärä saattaa vaihdella tuotteesta riippuen. Tuote voi olla saatavana myös vaihtoehtoisessa pakkauskoossa.



Huom! Hyväksynnot eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.
Lisätietoja hyväksynnoista osiossa 7.



Pujotettavat johdinmerkit


Helagrip-sarja

HGDC1-3		
	Snro	Nimikenumero
A	64 160 11	515-01014
B	64 160 12	515-01024
C	64 160 13	515-01034
D	64 160 14	515-01044
E	64 160 15	515-01054
F	64 160 16	515-01064
G	64 160 17	515-01074
H	64 160 18	515-01084
I	64 160 19	515-01094
J	64 160 20	515-01104
K	64 160 21	515-01114
L	64 160 22	515-01124
M	64 160 23	515-01134
N	64 160 24	515-01144
O	64 160 25	515-01154
P	64 160 26	515-01164
Q	64 160 27	515-01174
R	64 160 28	515-01184
S	64 160 29	515-01194
T	64 160 30	515-01204
U	64 160 31	515-01214
V	64 160 32	515-01224
W	64 160 33	515-01234
X	64 160 34	515-01244
Y	64 160 35	515-01254
Z	64 160 36	515-01264

HGDC1-3		
	Snro	Nimikenumero
0	64 160 00	515-01604
1	64 160 01	515-01614
2	64 160 02	515-01624
3	64 160 03	515-01634
4	64 160 04	515-01644
5	64 160 05	515-01654
6	64 160 06	515-01664
7	64 160 07	515-01674
8	64 160 08	515-01684
9	64 160 09	515-01694
+	64 160 40	515-01704
-	64 160 41	515-01714
1		515-01724
+	64 160 43	515-01734
•		515-01804
0		515-01600
1		515-01611
2		515-01622
3		515-01633
4	64 160 04	515-01644
5		515-01655
6		515-01666
7		515-01677
8		515-01688
9		515-01699

HGDC2-5		
	Snro	Nimikenumero
A	64 320 02	515-02014
B	64 320 03	515-02024
C	64 320 04	515-02034
D	64 320 05	515-02044
E	64 320 06	515-02054
F	64 320 07	515-02064
G	64 320 08	515-02074
H	64 320 09	515-02084
I	64 320 10	515-02094
J	64 320 11	515-02104
K	64 320 12	515-02114
L	64 320 13	515-02124
M	64 320 14	515-02134
N	64 320 15	515-02144
O	64 320 16	515-02154
P	64 320 17	515-02164
Q	64 320 18	515-02174
R	64 320 19	515-02184
S	64 320 20	515-02194
T	64 320 21	515-02204
U	64 320 22	515-02214
V	64 320 23	515-02224
W	64 320 24	515-02234
X	64 320 25	515-02244
Y	64 320 26	515-02254
Z	64 320 27	515-02264

HGDC2-5		
	Snro	Nimikenumero
0	64 320 28	515-02604
1	64 320 29	515-02614
2	64 320 30	515-02624
3	64 320 31	515-02634
4	64 320 32	515-02644
5	64 320 33	515-02654
6	64 320 34	515-02664
7	64 320 35	515-02674
8	64 320 36	515-02684
9	64 320 37	515-02694
+	64 320 38	515-02704
-	64 320 39	515-02714
+	64 320 41	515-02715
1	64 320 40	515-02724
+	64 320 42	515-02734
0		515-02600
1		515-02611
2		515-02622
3		515-02633
4	64 320 32	515-02644
5		515-02655
6		515-02666
7		515-02677
8		515-02688
9		515-02699



Huom! Hyväksynnot eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.
Lisätietoja hyväksynnoista osiossa 7.



Pujotettavat johdinmerkit

Helagrip-sarja

HGDC4-9		
	Snro	Nimikenumero
A	64 161 11	515-03014
B	64 161 12	515-03024
C	64 161 13	515-03034
D	64 161 14	515-03044
E	64 161 15	515-03054
F	64 161 16	515-03064
G	64 161 17	515-03074
H	64 161 18	515-03084
I	64 161 19	515-03094
J	64 161 20	515-03104
K	64 161 21	515-03114
L	64 161 22	515-03124
M	64 161 23	515-03134
N	64 161 24	515-03144
O	64 161 25	515-03154
P	64 161 26	515-03164
Q	64 161 27	515-03174
R	64 161 28	515-03184
S	64 161 29	515-03194
T	64 161 30	515-03204
U	64 161 31	515-03214
V	64 161 32	515-03224
W	64 161 33	515-03234
X	64 161 34	515-03244
Y	64 161 35	515-03254
Z	64 161 36	515-03264

HGDC4-9		
	Snro	Nimikenumero
0	64 161 00	515-03604
1	64 161 01	515-03614
2	64 161 02	515-03624
3	64 161 03	515-03634
4	64 161 04	515-03644
5	64 161 05	515-03654
6	64 161 06	515-03664
7	64 161 07	515-03674
8	64 161 08	515-03684
9	64 161 09	515-03694
+	64 161 40	515-03704
-	64 161 41	515-03714
1		515-03724
•		515-01946
↓	64 161 43	515-01947
0		515-03600
1		515-03611
2		515-03622
3		515-03633
4	64 161 04	515-03644
5		515-03655
6		515-03666
7		515-03677
8		515-03688
9		515-03699



Huom! Hyväksynnot eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.
Lisätietoja hyväksynnoista osiossa 7.