SILVYN® SCH

SILVYN® SCH - Cleme pentru cabluri



Preluare optimă a efortului de tracţiune

Beneficii
Asigură o strângere puternică
Un singur colier pentru fixarea tuburilor de diferite dimensiuni

Domeniul de utilizare
În combinaţie cu
SILVYN® SSV-M/SSVZ-M
SILVYN® SSV/SSV-Z

Caracteristicile produsului
Gamă de strângere variabliă

Descrierea produsului
Inel din oțel galvanizat
Acţionare cu melc

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ID Clasa ETIM 5.0: EC000127 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Clips de fixare
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000127 ETIM 6.0 Class-Description: Clemă de montare
Material:	Oţel galvanizat

Observație
Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Ultima actualizare (09.04.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP GROUP

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

SILVYN® SCH

Articol nr.	Denumire articol	Interval de fixare în mm	Potrivit pentru SILVYN® SI/SP/SP-PU
SILVYN® SCH			
52003130	10 - 16 S	10.0 - 16.0	10 x 14 / 11 x 14
52003140	12 - 20 S	12.0 - 20.0	12 x 16 / 13 x 16 / 14 x 18
52003160	16 - 25 S	16.0 - 25.0	16 x 20 / 18 x 22 / 18 x 23
52003170	20 - 32 S	20.0 - 32.0	22 x 27
52009050	25 - 40 S	25.0 - 40.0	30 x 36 / 23 x 28
52009061	35 - 50 S	35.0 - 50.0	32 x 38 / 38 x 44
52009040	40 - 60 S	40.0 - 60.0	45 x 51 / 50 x 56

Ultima actualizare (09.04.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16