Antena GSM czterozakresowy męski SMA, 5 dBi, nieruchoma dookólna z podstawą magnetyczną i przewodem połączeniowym RG-58 3 m, zewnętrzna, czarna

Opis

Antena GSM Delock umożliwia używanie różnych pasm GSM w pomieszczeniach i na zewnątrz. Jest ona w pełni kompatybilna z GSM, ZigBee 868 MHz / 915 MHz, DECT, Z-Wave und LoRa 868 MHz / 915 MHz.



Numer artykułu 12418

EAN: 4043619124183

Kraj pochodzenia: Taiwan, Republic of China

Opakowanie: Poly bag

Szczegóły techniczne

- Złącze: 1 x męski SMA
- Zakres częstoliwości:
  824 - 960 MHz
  1710 - 1990 MHz
- ZigBee 868 MHz / 915 MHz, DECT, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Siła anteny: 5 dBi
- Impedancja: 50 Ohm
- Polaryzacja: pionowa
- VSWR: 2,0
- Moc transmisji: 50 W
- Temperatura robocza: -30 °C ~ 70 °C
- Kolor: czarny
- Przewód: koncentryczny
- Typ przewodu: RG-58
- Kolor przewodu: czarny
- Tłumienie przewodu: 0,6 dB @ 1 GHz na metr
- Średnica kabla: ok. 4,95 mm
- Długość kabla ze złączem: ok. 3 m

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

- Długość anteny wraz z podstawką magnetyczną: ok. 31,9 cm
- Średnica podstawki magnetycznej: ok. 77,0 mm

Wymagania systemowe

- Urządzenie z wolnym gniazdem jack SMA

Zawartość opakowania

- Antena

Zdjęcia



Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Ogólne

Typ montażu:	magnetic
Klasa ochrony:	bez

Interfejs

Złącze:	1 x męski SMA

Właściwości techniczne

Zakres częstoliwości:	824 - 960 MHz 1710 - 1990 MHz
Siła anteny:	5 dBi
Impedancja:	50 Ω
Temperatura robocza:	-30 °C ~ 70 °C
Polaryzacja:	vertikal
Moc transmisji:	50 W
VSWR:	2,0

Właściwości fizyczne

Typ anteny:	antena prętowa
Długość anteny wraz z podstawką magnetyczną:	319 mm
Średnica podstawki magnetycznej:	77 mm
Długość gwintu:	5,6 mm
Kategoria kabla:	koncentryczny
Typ przewodu:	RG-58
Kolor przewodu:	czarny
Długość kabla ze złączem:	3 m

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Kolor:	czarny
Rodzaj gwintu:	M3

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**