

Pigtail światłowodowy LC/UPC | Singlemode | 9/125 | G652D | 1m

Kod produktu: 54096

Pigtail optyczny jednomodowy
Złącza: LC/UPC
Standard: G652D
Średnica kabla: 0.9 mm
Długość kabla: 1 m

Pigtail światłowodowy

Pigtail światłowodowy przeznaczony jest do przyłączania kabli dystrybucyjnych w przełącznicach i jest jednostronnie zakończony złączem LC/UPC. Charakteryzuje się on niską tłumiennością oraz łatwą instalacją i obsługą światłowodu, a także dużą prędkością transmisji danych. W pigtailu użyte zostało włókno jednomodowe G652D oraz zewnętrzna niepalna powłoka kabla, która podczas pożaru nie wydziela szkodliwych gazów (LSZH). Sygnał w światłowodzie jednomodowym nie rozprasza się, a strumień danych przesyła się równolegle do osi i dociera na koniec włókna w jednym modzie bez odbić. Światłowody jednomodowe są idealnym rozwiązaniem do komunikacji światłowodowej na duże odległości, ponieważ sygnał może być transmitowany bez żadnego wzmacniania nawet do 100 km.

Dane techniczne

Rodzaj złączy	LC/UPC
Rodzaj pigtaila	Jednomodowy
Standard włókna	G652D
Średnica rdzenia	9/125 m
Powłoka	LSZH
Średnica kabla	0.9 mm
Tłumienność	<0.3 dB
Straty odbiciowe	>55 dB
Długość kabla	1 m
Kolor	Biały
Informacje dodatkowe	Łatwa instalacja i obsługa światłowodu, duża prędkość transmisji danych. LSZH - zewnętrzna niepalna powłoka kabla, która podczas pożaru nie wydziela szkodliwych gazów. Produkt indywidualnie testowany.
Opakowanie	Polybag
Waga brutto	0,004 kg
Kod EAN	5901878540962