Antena męski SMA LTE, 5 dBi, nieruchoma dookólna z podstawą magnetyczną i przewodem połączeniowym RG-174 3 m, zewnętrzna, czarna

Opis

Antena LTE Delock umożliwia używanie różnych pasm LTE w pomieszczeniach i na zewnątrz. Jest ona w pełni kompatybilna z GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave oraz LoRa 868 MHz / 915 MHz.



Numer artykułu 12417

EAN: 4043619124176

Kraj pochodzenia: Taiwan, Republic of China

Opakowanie: Poly bag

Szczegóły techniczne

- Złącze: 1 x męski SMA
- Zakres częstoliwości:
  700 - 960 MHz
  1710 - 2700 MHz
- GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Siła anteny: 5 dBi
- Impedancja: 50 Ohm
- Polaryzacja: pionowa
- VSWR: 2,0
- Temperatura robocza: -30 °C ~ 70 °C
- Kolor: czarny
- Długość anteny wraz z podstawką magnetyczną: ok. 311,5 mm
- Przewód: koncentryczny
- Typ przewodu: RG-174
- Kolor przewodu: czarny
- Tłumienie przewodu: 1,5 dB @ 1,5 GHz na metr
- Średnica kabla: ok. 2,7 mm
- Długość kabla ze złączem: ok. 3 m

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

- Średnica podstawki magnetycznej: ok. 29,0 mm


Wymagania systemowe

- Urządzenie z wolnym gniazdem jack SMA

Zawartość opakowania

- Antena
- Klucz imbusowy

Zdjęcia



Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Ogólne

Typ montażu:	magnetic
Odpowiedni do użytku wewnątrz:	Tak
Odpowiedni do użytkowania na zewnątrz:	Tak

Interfejs

Złącze:	1 x męski SMA

Właściwości techniczne

Zakres częstoliwości:	1710 - 2700 MHz 700 - 960 MHz
Siła anteny:	5 dBi
Impedancja:	50 Ω
Temperatura robocza:	-30 °C ~ 70 °C
Polaryzacja:	vertikal
VSWR:	2,0

Właściwości fizyczne

Typ anteny:	wielokierunkowy
Długość anteny wraz z podstawką magnetyczną:	31,15 cm
Średnica podstawki magnetycznej:	29 mm
Wysokość podstawy magnetycznej:	18,5 mm
Kategoria kabla:	koncentryczny
Typ przewodu:	RG-174
Tłumienie przewodu:	1.5 dB @ 1.5 GHz per meter

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Kolor przewodu:	czarny
Długość kabla ze złączem:	3 m
Wykończenie złącza:	pozłacane
Kolor:	czarny
Średnica kabla:	2,7 mm

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**