


SILVYN® BRAID PA6

SILVYN® BRAID PA6 este un tub de protecție țesut care protejează cablurile de abraziune

Informații

Grupare ușoară și rapidă a cablurilor



Rezistent la UV



Rezistent la temperatură



Siguranță



Greutate mică



Gamă mare de strângere

Beneficii

Poate fi tăiat fără a fi nevoie de un instrument termic de tăiat

Tăiere la lungime fără deteriorarea capătului

Protecție împotriva abraziunii

Grupare ușoară și rapidă a cablurilor

Protejează împotriva prafului

Domeniul de utilizare

Protecție de cablu ușor de folosit

Izolație suplimentară

Gruparea și ghidarea cablurilor și a conductorilor

Protecție redusă împotriva rozătoarelor

Caracteristicile produsului

Rezistență la abraziune

Flexibil

Se poate taia la temperatură scăzută

SILVYN® BRAID PA6**Descrierea produsului**

Poliamidă 6.6 - fără halogen

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001182

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub împletit

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001182

ETIM 6.0 Class-Description: Manșon împletit cuplat

La cerere:

Role în cutii de carton

Alte dimensiuni la cerere

Notă:

Fără halogen și fără cadmiu

Comportament la foc conform cu UL94 V-2

Culoare:

Negru, (RAL 9005), rezistent UV

Material:

Poliamidă 6.6 - fără halogen

Gama de temperatură:

-55°C la +125°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.



SILVYN® BRAID PA6

Articol nr.	Dimensiune în țoli	Interval de fixare în mm	Culoare
SILVYN® BRAID PA6			
61721260	6	4 - 10	negru
61721261	12	10 - 14	negru
61721262	16	14 - 24	negru
61721263	20	18 - 26	negru
61721264	30	26 - 34	negru
61721265	40	32.0 - 42.0	negru

Ultima actualizare (09.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16