Dane produktów



DLAW LEGRAND

DŁAWIK METALOWY Z GWINTEM ISO 32 IP68

REF. 095506 | EAN. 3245060955069

> www.legrand.pl/e-katalog

parametry techniczne

Rodzaj gwintu	PG	**Odporność na uderzenia**	Tak
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG	29	**Kolor**	Bezbarwny
Skok gwintu	1.588 mm	**Ochrona kabla przed zagięciem**	Nie
Długość gwintu	8 mm	**Z przeciwnakrętką**	Nie
Szerokość klucza	40 mm	**Model**	Prosty
Długość przekątnej sześciokąta	44 mm	**Dławnica do kabla płaskiego**	Nie
Do przewodów o średnicy (Min-Max)	16-26 mm	**Dławnica kablowa podzielna**	Nie
Materiał	Metal	**Zakres temperatury pracy (Min-Max)**	-25-85 °C
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy	**Wykonanie przeciwwybuchowe**	Nie
Bezhalogenowe	Tak	**Do stref zagrożonych wybuchem gazu**	Brak
Wzmocniony włóknem szklanym	Nie	**Do stref zagrożonych wybuchem pyłu**	Brak
Stopień ochrony (IP)	IP68	**Temperatura magazynowania (Min-Max)**	-20-80 °C

Dokumentacja

Zgodność z przepisami dotyczącymi substancji regulowanych

Manufacturer REACH Declaration | PDF

Certyfikaty

LGRP-2014-115-V1-EN.pdf | PDF (0.96Mo)

Oprogramowanie CAD/BIM

095506.dwg | DWG (0.06Mo)