



BETA 7246NE

Półbuty bezpieczne zamszowe
EASY, perforowane



Certyfikaty i normy



S1P FO SR

EN ISO 20345:2022

Cechy

Perforowane zamszowe niskie buty 7246NE oferują skuteczną ochronę dzięki wkładce antyprzebiciowej i stalowemu podnoskowi w korzystnej cenie.

PIERWSZA CENA

Podstawowe rozwiązanie w naszej ofercie, zaprojektowane z myślą o niezawodności i bezpieczeństwie przy najniższych kosztach.

STALOWY PODNOSEK OCHRONNY

Stalowy podnosek o odporności do 200 dżuli i elastyczna stalowa wkładka antyprzebiciowa zapewniają pełną ochronę przed uderzeniami i przebiciami.

NOWY STANDARD EN ISO 20345:2022+A1:2024

Buty posiadają certyfikat S1P FO SR zgodnie z najnowszą normą EN ISO 20345:2022+A1:2024. Są idealne nawet do najbardziej wymagających środowisk pracy dzięki zwiększonej odporności na poślizg, olej i penetrację.



SZNUROWANE W TRADYCYJNY SPOSÓB

Tradycyjny system sznurowania umożliwia precyzyjną regulację, zapewniając bezpieczne dopasowanie i idealny komfort w każdej sytuacji.



ODPORNOSC I KOMFORT

Zamsz zapewnia doskonałe połączenie trwałości i wygody, chroniąc stopę bez utraty miękkości.



SZCZEGÓŁY KOLORÓW

Detale w pomarańczowym, instytucjonalnym kolorze dodają półbutom charakteru, nadając im odrobinę stylu.



Certyfikaty i normy



S1P FO SR

EN ISO 20345:2022



Specyfikacje

SZNUROWANIE: tradycyjny
WAGA (ROZMIAR ORIENTACYJNY 42): 640 g
TYPOLOGIA: wysoki

Lekkość

Perforowany zamsz

Komfort

Poliuretan o podwójnej gęstości

Bezpieczeństwo

Filcowa typu carbon

Ochrona

Nosek: Stalowy, odporny na uderzenia do 200J
Trwałość: Elastyczna stalowa wkładka

Odniesienie

	Art.	EU	UK	 mm
072461135	7246NE 35	35	2,5	230
072461136	7246NE 36	36	3,5	237
072461137	7246NE 37	37	4,5	244
072461138	7246NE 38	38	5	250
072461139	7246NE 39	39	6	257
072461140	7246NE 40	40	6,5	264
072461141	7246NE 41	41	7	270
072461142	7246NE 42	42	8	277
072461143	7246NE 43	43	9	284
072461144	7246NE 44	44	10	290
072461145	7246NE 45	45	10,5	297
072461146	7246NE 46	46	11	304
072461147	7246NE 47	47	12	310
072461148	7246NE 48	48	13	317

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do zakładki
Specyfikacje, media i dokumentacja dostępne za

