



EAN:	4013288120489	Wymiar:	99x44x32 mm
Numer części:	05003568001	Waga:	101 g
Numer artykułu:	8790 HMB	Kraj pochodzenia:	TW
		Numer taryfy celnej:	82042000

- Klucz nasadowy Zyklop 3/8"
- Do montażu manualnego i maszynowego (za wyjątkiem maszyn udarowych)
- Radełkowanie na obwodzie ułatwia pokręcanie palcami
- Z rowkiem
- Stal chromowo-wanadowa, chromowana

Klucz nasadowy (ISO 2725-część 3) do mocowania ręcznego oraz maszynowego. Poręczny kształt umożliwiający chwytanie nawet zabrudzonymi smarem rękami. Z zabezpieczającym pierścieniem wewnętrznym. Do śrub i nakrętek z łbem sześciokątnym. Ze stali chromowo-wanadowej, chromowany matowo.


Link

https://products.wera.de/pl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_zyklop_accessories_3_8_8790_hmb.html

Wera - 8790 HMB
05003568001 - 4013288120489

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**System wyszukiwania narzędzi
Take it easy**



System wyszukiwania narzędzi Take it easy z oznaczeniem kolorystycznym rozmiarów ułatwia i przyspiesza odnajdywanie właściwego narzędzia. System identyfikacji rozmiaru narzędzi do śrub z gniazdem sześciokątnym (klucze trzpieniowe, klucze nasadowe Zyklop z grotami), śrub i nakrętek sześciokątnych (klucz płaski Joker, klucze nasadowe Zyklop z funkcją przytrzymywania) i śrub z profilem TORX® (klucze trzpieniowe, klucze nasadowe Zyklop z grotami).

**Klucze nasadowe ręczne i
maszynowe**



Klucze nasadowe mogą być używane do mocowania manualnego, jak i maszynowego (za wyjątkiem maszyn udarowych). W ten sposób użytkownik wyposażony jest w zestaw kluczy nasadowych przeznaczonych do wszystkich zastosowań.

Link

https://products.wera.de/pl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_zyklop_accessories_3_8_8790_hmb.html

Wera - 8790 HMB
05003568001 - 4013288120489

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Akcesoria do grzechotki Zyklop, 3/8"

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

							
		mm	inch	mm	mm	mm	mm
05003551001	blau	6.0		29.0	10.5	18.0	12.0
05003552001	gelb	7.0		29.0	11.0	18.0	12.0
05003553001	leuchtpink	8.0		29.0	12.2	18.0	12.0
05003554001	gruen	9.0		29.0	13.5	18.0	12.0
05003555001	leuchtgelb	10.0		29.0	14.5	18.0	12.0
05003556001	cyan	11.0		29.0	16.0	18.0	12.0
05003557001	schwarz	12.0		29.0	17.0	18.0	12.0
05003558001	tuerkis	13.0		29.0	18.5	20.0	12.0
05003559001	pink	14.0		29.0	19.5	22.0	12.0
05003560001	weiss	15.0		29.0	21.0	24.0	12.0
05003561001	violett	16.0		30.0	22.0	24.0	12.0
05003562001	rot	17.0		30.0	23.5	24.0	12.0
05003563001	leuchtgruen	18.0		30.0	24.5	24.0	18.0
05003564001	blau	19.0		30.0	26.0	24.0	18.0
05003565001		20.0		30.0	28.0	25.0	18.0
05003566001		21.0		30.0	28.0	25.0	18.0
05003567001		22.0		30.0	32.0	25.0	18.0
05003568001		24.0		32.0	32.0	25.0	20.0
05003569001	leuchtgelb		1/4"	29.0	11.0	18.0	12.0
05003570001	blau		5/16"	29.0	12.2	18.0	12.0
05003571001	leuchtgruen		11/32"	29.0	13.5	18.0	12.0
05003572001	rot		3/8"	29.0	14.5	18.0	12.0
05003573001	violett		7/16"	29.0	16.0	18.0	12.0
05003574001	tuerkis		1/2"	29.0	18.5	20.0	12.0
05003575001	pink		9/16"	29.0	19.5	22.0	12.0
05003576001	schwarz		5/8"	30.0	22.0	24.0	12.0
05003577001	cyan		11/16"	30.0	23.0	24.0	18.0
05003578001	gelb		3/4"	30.0	26.0	24.0	18.0
05003579001			13/16"	30.0	28.0	25.0	18.0
05003580001			7/8"	30.0	32.0	25.0	18.0

Link

https://products.wera.de/pl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_zyklop_accessories_3_8_8790_hmb.html

Wera - 8790 HMB
 05003568001 - 4013288120489

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de