Dane produktów



DLAW LEGRAND

DŁAWIK Z MEMBRAMĄ Z TWORZYWA IP66 ISO 25

REF. 098049 | EAN. 3245060980498

> www.legrand.pl/e-katalog

parametry techniczne

Rodzaj gwintu	Metryczny	**Kolor**	Szary
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG	25	**Numer RAL**	7001
Skok gwintu	1.5 mm	**Ochrona kabla przed zagięciem**	Nie
Długość gwintu	15 mm	**Z przeciwnakrętką**	Tak
Szerokość klucza	33 mm	**Model**	Prosty
Do przewodów o średnicy (Min-Max)	3.5-6.5 mm	**Dławnica do kabla płaskiego**	Nie
Materiał	Tworzywo sztuczne	**Rodzaj uszczelnienia**	Uszczelka
Gatunek materiału	Poliamid (PA)	**Dławnica kablowa podzielna**	Nie
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy	**Zakres temperatury pracy (Min-Max)**	-20-80 °C
Bezhalogenowe	Tak	**Wykonanie przeciwwybuchowe**	Nie
Wzmocniony włóknem szklanym	Nie	**Do stref zagrożonych wybuchem gazu**	Brak
Stopień ochrony (IP)	IP66	**Do stref zagrożonych wybuchem pyłu**	Brak
Odporność na uderzenia	Tak	**Temperatura magazynowania (Min-Max)**	-20-80 °C