Mini ładowarka samochodowa USB Typu-A o mocy 18 W

Opis

Ta ładowarka samochodowa USB firmy Delock może być używana do ładowania urządzenia USB. Port USB typu A z technologią szybkiego ładowania obsługuje smartfony o mocy do 18 W.

Dyskretny wygl?d i ?atwy w monta?u

Minimalistyczna konstrukcja adaptera ładowarki pozwala na zastosowanie go w ciasnych przestrzeniach lub miejscach trudno dostępnych. Na przykład półki samochodowe na popielniczki można zamknąć także wtedy, gdy podłączona jest ładowarka.



Numer artykułu 64277

EAN: 4043619642779

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze: 1 x USB Typ-A żeński
- Wejście: DC 12 ~ 24 V
- Wyjście: 5 V / 3,0 A, 9 V / 2,0 A, 12 V / 1,5 A
- Moc wyjściowa: maks. 18,0 W łącznie
- Ochrona przeciążeniowa
- Ochrona nadprądowa
- Ochrona przed przegrzaniem
- Ochrona przed zwarciem
- Materiał: tworzywo sztuczne
- Kolor: czarny
- Wymiary (DxG): ok. 40 x 21 mm

Zawartość opakowania

- Ładowarka samochodowa

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Zdjęcia







Właściwości fizyczne

Obudowa kolor:	czarny
Materiał obudowy:	Plastik
Średnica:	21,0 mm
Długość:	40.0 mm

Zasilacz

Typ zasilania:	Ładowarka samochodowa
Napięcie wejściowe:	DC 12 - 24 V
Wyjście zasilania:	12,0 V / 1,5 A / 18,0 W 5,0 V / 3,0 A 9,0 V / 2,0 A / 18,0 W
Złącze zasilania:	1 x USB Typ-A żeński

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**