



Qoltec Drukarka etykiet | termiczna

Kod produktu: 50245

Drukarka termiczna Qoltec to produkt wykonany z materiałów wysokiej jakości. Zastosowana metoda druku bezpośredniego redukuje wymagany czas pracy, co znacząco wpłynie na wydajność Twojej firmy. Idealnie nadaje się do zastosowania w punktach detalicznych, hurtowniach i wszędzie tam, gdzie kluczowe jest sprawne działanie.

PROFESJONALNE ROZWIĄZANIE DLA TWOJEJ FIRMY



Drukarki termiczne niezbędne są w punktach detalicznych, aptekach, hurtowniach, centrach logistycznych, przy wydrukach listów przewozowych – wszędzie tam, gdzie wymaga się sprawnego działania. Jeśli w Twojej pracy czas ma kluczowe znaczenie, a terminy gonią Cię nieubłaganie, to znak, że potrzebujesz bezawaryjnego urządzenia. Drukarki Qoltec pomogą Ci znacząco podnieść wydajność pracy niezależnie od tego, czy zajmujesz się dystrybucją towarów, realizacją dostaw, czy też świadczysz usługi konsumenckie. Dzięki wykonaniu z najwyższej klasy materiałów są wytrzymałe i gotowe na pracę w każdych warunkach.

POSTAW NA JAKOŚĆ

Your browser does not support HTML5 video.

Drukarka termiczna do etykiet Qoltec to idealne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie liczy się szybkość i precyzja wydruku etykiet. Dodatkowo nasz produkt oferuje:

- maksymalną prędkość wydruku 127 mm/s,
- szybki montaż rolki papieru na dwa sposoby: wewnątrz lub na zewnątrz korzystając z podajnika,
- sygnalizację statusu pracy dzięki wbudowanej diodzie LED,
- niskie koszty eksploatacyjne: taśma do druku jest tania i łatwo dostępna

WYDRUK TERMICZNY

Dzięki zastosowaniu metody druku bezpośredniego, charakteryzującego się znaczącą czułością na temperaturę urządzenie nie wymaga atramentu ani tonera. Wydruki wykonywane są natychmiast poprzez nagrzanie etykiet umieszczonych wewnątrz drukarki lub w podajniku zewnętrznym.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy ci na jakości kupowanego produktu, dlatego nasze projekty i rozwiązania nastawione są na spełnienie Twoich oczekiwań. Każda oferowanych przez nas drukarek termicznych objęta jest gwarancją przez 24 miesiące od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Metoda drukowania	Termiczna
Rozdzielczość	203 dpi
Maksymalna prędkość drukowania	127 mm/s
Typ papieru	Termiczny papier etykietowy, termiczne etykiety
Szerokość papieru	120 mm
Średnica rolki papieru	80 mm
Zewnętrzna średnica rolki	120 mm
Szerokość druku	104 mm
Szerokość etykiety	26.7 mm - 120 mm
Wykrywanie papieru	Odpowiedni kolor diody wskazuje na to, czy papier znajduje się w drukarce, czy się zaciął, czy nastąpiła przerwa w drukowaniu lub drukowanie jest w trakcie.
Wewnętrzna średnica rolki	26,7 mm
Żywotność drukowania	100 km
Wejściowe zasilanie sieciowe	24 V ; 2,5 A
Wykrywanie błędu głowicy drukarki	Tak
Drukowane kody kreskowe	UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE93
Interfejs	USB
Wsparcie sterowników	Xp / Win7 / Win8 / Win10 / iOS / Linux
Kod EAN	5901878502458