



Przewód audio-video

Model: **AK-HD-400L**



Kod produktu	AK-HD-400L
Typ produktu	Przewód audio-video
Seria	HDMI
Częstotliwość przetwarzania	4K@120Hz, 8K@60Hz
Funkcja CEC	Tak
Kierunkowość	Jednokierunkowy
Długość przewodu	40 m
Wtyczka #1	Złącze męskie HDMI
Wtyczka #2	Złącze męskie HDMI
Wersja	HDMI 2.1
Platerowane wtyczki	Pozłacane
Materiał przewodu	Światłowód (AOC)
Kolor produktu	Czarny
Temperatura pracy	5 - 50 °C
Opakowanie	UniBag
Wymiary produktu (L x W x H)	200 x 200 x 67 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	250 x 201 x 68 mm
Waga netto	1.3 kg
Waga brutto	1.4 kg
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5901720138071
Gwarancja	24 miesiące
Przepustowość	48 Gbit/s



Opis

Aktywny kabel światłowodowy HDMI Akyga® AK-HD-400L to idealny wybór dla osób, które szukają solidnego kabla do podłączenia swoich urządzeń audio-wideo. Możesz bez problemu użyć go do połączenia konsoli, telewizora lub projektora do laptopa lub odtwarzacza DVD. Co więcej, światłowód zawarty w kablu umożliwia transfer wysokiej jakości obrazu i dźwięku na odległość aż do **40 metrów, bez zniekształceń**. To oznacza, że będziesz mógł cieszyć się idealnym obrazem **w rozdzielczości 8K**, co na pewno poprawi Twoje wrażenia z oglądania filmów i grania w gry.

Kabel AOC HDMI ver. 2.1 to także doskonały wybór dla miłośników najnowszych standardów audio-wideo. Dzięki obsłudze technologii **eARC** (Enhanced Audio Return Channel), umożliwia przesyłanie dźwięku z obsługą formatów takich jak **Dolby Atmos** czy DTS:X w jakości studyjnej bez konieczności korzystania z dodatkowych kabli. Ponadto, kabel ten współpracuje z **Dolby Vision**, co umożliwia wyświetlanie treści w rozszerzonej gamie kolorów i kontraście HDR. Wszystko to sprawia, że kabel światłowodowy HDMI Akyga® AK-HD-400L to idealny wybór dla wymagających użytkowników, którzy cenią sobie nie tylko jakość obrazu, ale również dźwięku.