Qoltec Karta sieciowa zewnętrzna | Szybki Adapter USB DUAL Wi-fi | 2 x 2dBi | Standard AC | USB 3.0 | 1200Mb/s | 2.4GHz | 5GHz

Kod produktu: 56987

Szybki bezprzewodowy Adapter USB DUAL Wi-Fi standard AC 1200Mb/s USB 3.0 to nowoczesne urządzenie umożliwiające szybkie i stabilne połączenie z siecią bezprzewodową. Adapter obsługuje standard 802.11ac, który oferuje wyższe prędkości transferu danych w porównaniu do starszych standardów. Kompatybilny z wcześniejszymi wersjami 802.11a/b/g/n. Adapter działa na dwóch pasmach częstotliwości: 2.4GHz i 5GHz.

DOŁĄCZ DO BEZPRZEWODOWEJ SIECI WI-FI

Wybierz Szybki bezprzewodowy Adapter USB DUAL Wi-Fi 2 x 2dBi standard AC 1200Mbps z USB 3.0
Dzięki szybkiemu bezprzewodowemu Adapterowi USB DUAL Wi-Fi 2 x 2dBi, możesz cieszyć się niezawodnym i szybkim dostępem do Internetu bez względu na to, czy korzystasz z laptopa, komputera stacjonarnego, czy innego urządzenia wyposażonego w port USB. Jego zaawansowane funkcje i wsparcie dla najnowszych standardów Wi-Fi sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie dla każdego, kto potrzebuje szybkiego i stabilnego połączenia sieciowego. **Kompatybilny z systemami operacyjnymi Windows, Mac i Linux** . Jest **łatwy w instalacji, oferuje doskonałą wydajność i bezpieczeństwo**.

403 Forbidden

DWA PASMA, PODWÓJNA WYDAJNOŚĆ

Najnowszy standard Wi-Fi, Dwa pasma częstotliwości 2.4GHz i 5GHz, Strumieniowanie wideo w jakości HD i 4K
Bezprzewodowy adapter Wi-Fi marki Qoltec został **stworzony z myślą o możliwości podłączenia do sieci urządzeń nie posiadających karty sieciowej lub korzystających z jej starszej wersji** . To **najlepsze rozwiązanie dla potrzeb bezprzewodowych** . Ciesz się szybkim Internetem na dowolnym urządzeniu, w dowolnym miejscu i czasie. Nasze rozwiązanie oferuje: **- obsługę standardów a / b / g / n / ac –** gwarantującą pracę na najwyższym poziomie, **- wtyk USB 3.0 –** pozwala na bezpośrednie podłączenie adaptera do urządzeń wyposażonych w port USB, jest kompatybilne wstecz z USB 2.0
- dwie możliwe częstotliwości – 2,4 oraz 5.8 GHz - to streaming wideo oraz oglądanie filmów w jakości 4K czy granie w gry przy zachowaniu możliwie jak najwyższej jakości połączenia,
- transmisja danych z prędkością 1200Mbps,
- wbudowana wewnętrzna **podwójna antena 2 x 2dBi**,
- kompatybilny z systemami Windows 7, 8, 8.1, 10 i 11,
- kompaktowe wymiary.

403 Forbidden

ULTRASZYBKI NAJNOWSZY STANDARD

Wstecznie kompatybilny z wcześniejszymi wersjami standardów Wi-Fi 802.11a/b/g/n
Adapter marki Qoltec obsługuje **standard 802.11.ac**, który oferuje wyższe prędkości transferu danych w porównaniu do starszych standardów i jest w pełni kompatybilny z wcześniejszymi wersjami, możesz bez problemu używać go z istniejącymi urządzeniami sieciowymi. Dwie zewnętrzne anteny o wysokiej czułości zapewniają lepszy zasięg i stabilność sygnału, **eliminując opóźnienia i przerwy gdy jednocześnie chcesz oglądać film i korzystać z Internetu**.

403 Forbidden

KOMPAKTOWY ROZMIAR – WYGODA UŻYTKOWANIA

Łatwe podłączenie i konfiguracja

Podłączenie adaptera jest szybkie i proste, nawet dla użytkowników bez zaawansowanej wiedzy technicznej. **Wystarczy podłączyć adapter do portu USB i zainstalować niezbędne sterowniki dostarczane na dołączonej płycie CD.** Adapter jest **mały i lekki**, co sprawia, że jest **łatwy do przenoszenia i używania z laptopami i komputerami stacjonarnymi.**

403 Forbidden

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Produkt objęty 24 miesięczną gwarancją
Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania **spełnią Twoje oczekiwania.** Oferowany przez nas bezprzewodowy adapter Wi-Fi objęty jest **24 miesięczną gwarancją** obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Typ	Bezprzewodowy
Zakres częstotliwości	2.4GHz i 5GHz
Standard sieci bezprzewodowej	802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11ac
Szybkość transmisji	1200Mbps
Port połączenia	USB
Antena	Wewnętrzna antena 2 x 2dBi
Pozostałe parametry	
Kolor	Czarny
Wymiary (G/D x Sz x W)	72 x 46 x 87 mm
Opakowanie	Pudełko
Zawartość opakowania	1 x Bezprzewodowy Adapter DUAL USB Wi-Fi 1 x Płytka CD
Głębokość / Długość opakowania [mm]	130
Szerokość opakowania [mm]	85
Wysokość opakowania [mm]	15
Waga netto [kg]	0.017
Waga brutto [kg]	0.037
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878569871

403 Forbidden