Cable with connector

RM 4,2 mm

The standard cable length is **250 mm** and **500 mm**

N42W-T1 / N42W-T2 RM 4,2



N42W-T1: a = 4,5 · b = 3,6 mm | N42W-T2: a = 2,3 · b = 2,3 mm

		250 mm			500 mm		
COLOUR		H05V-K035 N42W2	H05V-K050 N42W1	H05V-K075 N42W1	H05V-K035 N42W2	H05V-K050 N42W1	H05V-K075 N42W1
RD	red	N42W2-035RD025	N42W1-050RD025	N42W1-075RD025	N42W2-035RD050	N42W1-050RD050	N42W1-075RD050
BK	black	N42W2-035BK025	N42W1-050BK025	N42W1-075BK025	N42W2-035BK050	N42W1-050BK050	N42W1-075BK050
BL	blue	N42W2-035BL025	N42W1-050BL025	N42W1-075BL025	N42W2-035BL050	N42W1-050BL050	N42W1-075BL050
YL	yellow	N42W2-035YL025	N42W1-050YL025	N42W1-075YL025	N42W2-035YL050	N42W1-050YL050	N42W1-075YL050
WH	white	N42W2-035WH025	N42W1-050WH025	N42W1-075WH025	N42W2-035WH050	N42W1-050WH050	N42W1-075WH050
GN	green	N42W2-035GN025	N42W1-050GN025	N42W1-075GN025	N42W2-035GN050	N42W1-050GN050	N42W1-075GN050
GR	grey	N42W2-035GR025	N42W1-050GR025	N42W1-075GR025	N42W2-035GR050	N42W1-050GR050	N42W1-075GR050
BR	brown	N42W2-035BR025	N42W1-050BR025	N42W1-075BR025	N42W2-035BR050	N42W1-050BR050	N42W1-075BR050
VI	violet	N42W2-035VI025	N42W1-050VI025	N42W1-075VI025	N42W2-035VI050	N42W1-050VI050	N42W1-075VI050
PK	pink	N42W2-035PK025	N42W1-050PK025	N42W1-075PK025	N42W2-035PK050	N42W1-050PK050	N42W1-075PK050
OR	orange	N42W2-035OR025	N42W1-050OR025	N42W1-075OR025	N42W2-035OR050	N42W1-050OR050	N42W1-075OR050
YG	yellow-green	N42W2-035YG025	N42W1-050YG025	N42W1-075YG025	N42W2-035YG050	N42W1-050YG050	N42W1-075YG050

N42G-T1 / N42G-T2 RM 4,2



N42G-T1: a = 4,5 · b = 3,6 mm | N42G-T2: a = 2,3 · b = 2,3 mm

		250 mm			500 mm		
COLOUR		H05V-K035 N42G2	H05V-K050 N42G1	H05V-K075 N42G1	H05V-K035 N42G2	H05V-K050 N42G1	H05V-K075 N42G1
RD	red	N42G2-035RD025	N42G1-050RD025	N42G1-075RD025	N42G2-035RD050	N42G1-050RD050	N42G1-075RD050
BK	black	N42G2-035BK025	N42G1-050BK025	N42G1-075BK025	N42G2-035BK050	N42G1-050BK050	N42G1-075BK050
BL	blue	N42G2-035BL025	N42G1-050BL025	N42G1-075BL025	N42G2-035BL050	N42G1-050BL050	N42G1-075BL050
YL	yellow	N42G2-035YL025	N42G1-050YL025	N42G1-075YL025	N42G2-035YL050	N42G1-050YL050	N42G1-075YL050
WH	white	N42G2-035WH025	N42G1-050WH025	N42G1-075WH025	N42G2-035WH050	N42G1-050WH050	N42G1-075WH050
GN	green	N42G2-035GN025	N42G1-050GN025	N42G1-075GN025	N42G2-035GN050	N42G1-050GN050	N42G1-075GN050
GR	grey	N42G2-035GR025	N42G1-050GR025	N42G1-075GR025	N42G2-035GR050	N42G1-050GR050	N42G1-075GR050
BR	brown	N42G2-035BR025	N42G1-050BR025	N42G1-075BR025	N42G2-035BR050	N42G1-050BR050	N42G1-075BR050
VI	violet	N42G2-035VI025	N42G1-050VI025	N42G1-075VI025	N42G2-035VI050	N42G1-050VI050	N42G1-075VI050
PK	pink	N42G2-035PK025	N42G1-050PK025	N42G1-075PK025	N42G2-035PK050	N42G1-050PK050	N42G1-075PK050
OR	orange	N42G2-035OR025	N42G1-050OR025	N42G1-075OR025	N42G2-035OR050	N42G1-050OR050	N42G1-075OR050
YG	yellow-green	N42G2-035YG025	N42G1-050YG025	N42G1-075YG025	N42G2-035YG050	N42G1-050YG050	N42G1-075YG050

Decoded PN



if you need another colour/length
please ask dso@tme.pl