



EAN:	4013288174031	Wymiar:	305x50x28 mm
Numer części:	05004033001	Waga:	334 g
Numer artykułu:	8003 B	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82041100



- Niezwykle zwarta grzechotka z długim ramieniem
- Kąt pracy wynoszący tylko 4,7°
- Łatwa zmiana kierunku pracy za pomocą zabezpieczonego przed zgubieniem przekładanego zabieraka
- Bezpieczna blokada klucza nasadowego
- Do kluczy nasadowych czworokątnych 3/8" z kulką

Grzechotka Zyklop Metal z przekładanym zabierakiem. Zwarta konstrukcja ułatwiająca pracę w trudno dostępnych miejscach. Podwójny mechanizm zapadkowy z 38 wytrzymałymi zębami pozwala uzyskać efekt przekładni o drobnej podziałce z 76 zębami i niewielki kąt pracy wynoszący tylko 4,7°. Łatwa zmiana kierunku pracy za pomocą zabezpieczonego przed zgubieniem przekładanego zabieraka z niezawodną blokadą klucza nasadowego. Odkuwana z pełnego metalu (ze stali chromowo-molibdenowej) i wyróżniająca się wysoką odpornością na zużycie oraz długą żywotność.



Link

https://products.wera.de/pl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_the_zyklop_metal_ratchet_push_3_8_8003_b.html

Wera - 8003 B
05004033001 - 4013288174031

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklop Metal Push



Montaż elementów odbywa się na coraz mniejszej przestrzeni, co oznacza również mniej miejsca do operowania grzechotką. Wera rozwiązała ten problem. Nasi specjaliści projektujący nowe produkty intensywnie analizowali kwestię pracy w trudno dostępnych miejscach. W efekcie powstała wyjątkowo zwarta i wytrzymała grzechotka Zyklop Metal o długim ramieniu. Jeśli ważne jest zabezpieczenie zabieraka przed zgubieniem oraz wyeliminowanie ryzyka omyłkowej zmiany kierunku pracy, grzechotka Zyklop Metal Push to właściwy wybór.

Niewiarygodnie zwarta konstrukcja




Niewiarygodnie zwarta konstrukcja. Długa dźwignia. Wysoka odporność na zużycie. Grzechotka ze stali chromowo-molibdenowej, kuta.

Hartowany zabierak




Zabierak zabezpieczony przez zgubieniem z wyjątkowo łatwą zmianą kierunku.

Podwójny mechanizm zapadkowy



Podwójny mechanizm zapadkowy z 38 wytrzymałymi zębami pozwala uzyskać efekt przekładni o drobnej podziałce z 76 zębami i niewielki kąt pracy wynoszący tylko 4,7°.

Niezawodna blokada klucza nasadowego



Zatrząsk kulowy gwarantuje pewne osadzenie kluczy nasadowych oraz osprzętu, a tym samym bezpieczeństwo podczas prac montażowych.

Link

https://products.wera.de/pl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_the_zyklop_metal_ratchet_push_3_8_8003_b.html

Wera - 8003 B
05004033001 - 4013288174031

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

	 inch	 mm	 mm	 mm
05004033001	3/8"	222.0	27	29

Link
https://products.wera.de/pl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_the_zyklop_metal_ratchet_push_3_8_8003_b.html

Wera - 8003 B
 05004033001 - 4013288174031

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de