



EAN:	4013288030535	Wymiar:	50x7x6 mm
Numer części:	05060132001	Waga:	8 g
Numer artykułu:	867/4 Z TORX®	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82079030

- Do wkrętów z gniazdem TORX®
- Elastyczne, do uniwersalnego zastosowania
- Chwyt sześciokątny 1/4"
- Pasuje do AEG, ARO, Atlas-Copco, Biax, Black & Decker, Bosch, Buckeye Tools i in.
- Zapobiega przedwczesnemu zużyciu końcówki grota

Wysokiej jakości końcówki do wkrętów z gniazdem TORX®. Elastyczne, do uniwersalnego zastosowania. Chwyt sześciokątny 1/4" do uchwytów wg DIN ISO 1173-F 6,3.

Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_torx_screws_867_4_z_torx.html

Wera - 867/4 Z TORX®
05060132001 - 4013288030535

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Ekstra wytrzymałe groty



Ekstra wytrzymałe groty Wera (Z) zapobiegają przedwczesnemu zużyciu końcówek grota. Groty Z przeznaczone są z reguły do uniwersalnych prac ontażowych.

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

				
		mm	inch	mm
05135200001	TX 1	50	2	2.0
05135201001	TX 2	50	2	2.0
05135202001	TX 3	50	2	2.0
05135204001	TX 4	50	2	3.0
05135205001	TX 5	50	2	3.0
05308428001	TX 6	50	2	3.0
05134740001	TX 6	70	2 3/4	3.0
05332600001	TX 6	89	3 1/2	3.0
05328448001	TX 6	152	6	3.0
05160830001	TX 7	50	2	3.0
05345047001	TX 7	70	2 3/4	3.0
05060131001	TX 8	50	2	3.0
05060098001	TX 8	70	2 3/4	3.0
05060185001	TX 8	89	3 1/2	3.0
05060195001	TX 8	152	6	3.0
05319835001	TX 9	70	2 3/4	3.0
05060193001	TX 9	89	3 1/2	3.0
05060194001	TX 9	152	6	3.0
05060132001	TX 10	50	2	4.0
05060100001	TX 10	70	2 3/4	4.0
05060186001	TX 10	89	3 1/2	4.0

Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_torx_screws_867_4_z_torx.html

Wera - 867/4 Z TORX®
 05060132001 - 4013288030535

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Groty do wkrętów z gniazdem TORX®

05060196001	TX 10	152	6	4.0
05060133001	TX 15	50	2	4.0
05060105001	TX 15	70	2 3/4	4.0
05060187001	TX 15	89	3 1/2	4.0
05060197001	TX 15	152	6	4.0
05060134001	TX 20	50	2	4.5
05060110001	TX 20	70	2 3/4	4.5
05060188001	TX 20	89	3 1/2	4.5
05060198001	TX 20	152	6	4.5
05060135001	TX 25	50	2	6.0
05060115001	TX 25	70	2 3/4	6.0
05060189001	TX 25	89	3 1/2	6.0
05060199001	TX 25	152	6	6.0
05060136001	TX 27	50	2	6.0
05060120001	TX 27	70	2 3/4	6.0
05060190001	TX 27	89	3 1/2	6.0
05060200001	TX 27	152	6	6.0
05060137001	TX 30	50	2	6.0
05060125001	TX 30	70	2 3/4	6.0
05060191001	TX 30	89	3 1/2	6.0
05060201001	TX 30	152	6	6.0
05060138001	TX 40	50	2	-
05060130001	TX 40	70	2 3/4	-
05060192001	TX 40	89	3 1/2	-
05060202001	TX 40	152	6	-

Link

https://products.wera.de/pl/bits HOLDERS_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_torx_screws_867_4_z_torx.html

Wera - 867/4 Z TORX®
05060132001 - 4013288030535

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de