Dane produktów



RWN LEGRAND RWN, ROZDZIELNICA, WNĘKOWA

ROZDZIELNICA RWN 3 X 12 DRZWI TRANSPARENTNE

REF. 602423 | EAN. 3414971587342

10 lat gwarancji | Wyprodukowano w Polsce

> www.legrand.pl/e-katalog

parametry techniczne

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Liczba rzędów	3
Szerokość wyrażona liczbą modułów	36
Rodzaj pokrywy	Drzwi
Wykonanie/rodzaj pokrywy	Z otworem
Rodzaj drzwi	Pojedynczy
Transparentna pokrywa/drzwi	Tak
Drzwi przepuszczające sygnał	Tak
Z zamkiem	Tak
Rodzaj zamknięcia	Cylinder
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Głębokość wbudowania	82.5 mm
Wysokość wbudowania	551 mm
Szerokość wbudowania	326 mm
Głębokość wewnętrzna	87 mm
Listwa zaciskowa uziemienia	Tak

Listwa zaciskowa przewodu neutralnego	Tak
Szyna DIN	Tak
Z płytą montażową	Nie
Możliwość rozbudowy	Tak
Kolor	Biały
Numer RAL	9010
Stopień ochrony (IP)	IP40
Wysokość	555 mm
Szerokość	330 mm
Głębokość	86.5 mm
Pojemność obudowy	36
Odporność udarowa	IK07
Zakres temperatury pracy (Min-Max)	-5-40 °C
Temperatura magazynowania (Min-Max)	-5-70 °C
Z kołnierzem regulacyjnym/przeciwdeszczowym	Nie

Dokumentacja

Zgodność z przepisami dotyczącymi substancji regulowanych

- RoHS Certificate of Compliance | PDF
- Manufacturer REACH Declaration | PDF

Oprogramowanie CAD/BIM

Legrand_Flush-mounting_cabinets_RWN.rfa | RFA (2.1Mo)