

8767 B HF TORX® Klucz nasadowy Zyklop 3/8" TORX® HF z funkcją przytrzymywania, TX 45 x 100 mm
Akcesoria do grzechotki Zyklop, 3/8"



EAN:	4013288188946	Wymiar:	170x44x22 mm
Numer części:	05003071001	Waga:	99 g
Numer artykułu:	8767 B HF	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82079030

- Klucz nasadowy z grotem do mocowania manualnego lub maszynowego
- Funkcja przytrzymywania gwarantuje pewne przytrzymanie wkrętów na narzędziu
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera „Take it easy”: system oznaczenia kolorystycznego narzędzi według rozmiaru
- Radełkowanie na obwodzie ułatwia pokręcanie palcami
- Stal chromowo-wanadowa, chromowana

Klucz nasadowy Zyklop 3/8" z funkcją przytrzymywania umożliwiającą wyjątkowo komfortową pracę bez ryzyka zgubienia śrub. System oznaczenia kolorystycznego kluczy według rozmiaru "Take it easy" ułatwiający i przyspieszający odnajdywanie właściwego narzędzia.

Link

https://products.wera.de/pl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_zyklop_accessories_3_8_8767_b_hf.html

Wera - 8767 B HF
05003071001 - 4013288188946

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8767 B HF TORX® Klucz nasadowy Zyklop 3/8" TORX® HF z funkcją przytrzymywania, TX 45 x 100 mm
Akcesoria do grzechotki Zyklop, 3/8"



Klucze nasadowe z grotami do śrub TORX®, z funkcją przytrzymywania



Opracowane przez firmę Wera narzędzia TORX® HF posiadają udoskonalony geometrycznie profil TORX®. Siła przytrzymująca, która jest wynikiem docisku końcówki narzędzia i profilu gniazda, umożliwia pewne przytrzymanie wkrętów TORX® na narzędziu zgodnie ze specyfikacją Acument Intellectual Properties. Szczególnie pomocne w wąskich przestrzeniach, gdzie nie można przytrzymać śruby drugą ręką.

System wyszukiwania narzędzi Take it easy



System wyszukiwania narzędzi Take it easy z oznaczeniem kolorystycznym rozmiarów ułatwia i przyspiesza odnajdywanie właściwego narzędzia. System identyfikacji rozmiaru narzędzi do śrub z gniazdem sześciokątnym (klucze trzpieniowe, klucze nasadowe Zyklop z grotami), śrub i nakrętek sześciokątnych (klucz płaski Joker, klucze nasadowe Zyklop z funkcją przytrzymywania) i śrub z profilem TORX® (klucze trzpieniowe, klucze nasadowe Zyklop z grotami).

Klucze nasadowe ręczne i maszynowe



Klucze nasadowe mogą być używane do mocowania manualnego, jak i maszynowego (za wyjątkiem maszyn udarowych). W ten sposób użytkownik wyposażony jest w zestaw kluczy nasadowych przeznaczonych do wszystkich zastosowań.

Link

https://products.wera.de/pl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_zyklop_accessories_3_8_8767_b_hf.html

Wera - 8767 B HF
05003071001 - 4013288188946

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

							
			mm	mm	mm	mm	mm
05003059001	leuchtgruen	TX 10	35.0	12.0	17.5	9.0	
05003060001	leuchtgelb	TX 15	35.0	12.0	17.5	9.0	
05003061001	pink	TX 20	35.0	12.0	17.5	9.0	
05003062001	gelb	TX 25	35.0	12.0	17.5	9.0	
05003063001	gelb	TX 25	107.0	12.0	17.5	81.0	
05003064001	blau	TX 27	35.0	12.0	17.5	9.0	
05003065001	blau	TX 27	107.0	12.0	17.5	81.0	
05003066001	leuchtorange	TX 30	35.0	12.0	17.5	9.0	
05003067001	leuchtorange	TX 30	107.0	12.0	17.5	81.0	
05003068001	rot	TX 40	35.0	12.0	17.5	9.0	
05003069001	rot	TX 40	107.0	12.0	17.5	81.0	
05003070001	gruen	TX 45	38.5	12.0	17.5	12.5	
05003071001	gruen	TX 45	100.0	12.0	17.5	74.5	
05003072001	cyan	TX 50	38.5	12.0	17.5	12.5	
05003073001	cyan	TX 50	100.0	12.0	17.5	74.5	

Link

https://products.wera.de/pl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_zyklop_accessories_3_8_8767_b_hf.html

Wera - 8767 B HF
05003071001 - 4013288188946

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de