Dane produktów



DLAW LEGRAND

DŁAWIK IP 68 ISO 16 RAL3000

REF. 091930 | EAN. 3245060919306

> www.legrand.pl/e-katalog

parametry techniczne

Rodzaj gwintu	Metryczny	**Kolor**	Czerwony
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG	16	**Numer RAL**	3000
Skok gwintu	1.5 mm	**Ochrona kabla przed zagięciem**	Nie
Długość gwintu	10 mm	**Z przeciwnakrętką**	Tak
Szerokość klucza	19 mm	**Model**	Prosty
Do przewodów o średnicy (Min-Max)	4-8 mm	**Dławnica do kabla płaskiego**	Nie
Materiał	Tworzywo sztuczne	**Rodzaj uszczelnienia**	Uszczelka
Gatunek materiału	Poliamid (PA)	**Dławnica kablowa podzielna**	Nie
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy	**Zakres temperatury pracy (Min-Max)**	-20-80 °C
Bezhalogenowe	Nie	**Wykonanie przeciwwybuchowe**	Nie
Wzmocniony włóknem szklanym	Nie	**Do stref zagrożonych wybuchem gazu**	Brak
Stopień ochrony (IP)	IP68	**Do stref zagrożonych wybuchem pyłu**	Brak
Odporność na uderzenia	Tak	**Temperatura magazynowania (Min-Max)**	-20-80 °C

Dokumentacja

Oprogramowanie CAD/BIM

091930.dwg | DWG (0.11Mo)

Certyfikaty

OC / CB-FR_715099 | (0.51Mo)