Custodia - EH 35-C SS/ABS GY7035 - 2201744

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(http://phoenixcontact.it/download)



Moduli vuoti, Apertura unilaterale, Parte superiore, colore: grigio, larghezza: 35 mm

Caratteristiche prodotti

- L'articolo fa parte della famiglia di prodotti EH
- Montaggio senza utensili
- Disponibile in larghezze da 22,5 mm ... 90 mm
- Classe di combustibilità HB a norma UL 94
- Varianza nel tipo di connessione
- Montabile su guida di supporto o a parete

RoHS

Dati commerciali

Pezzi/conf.	10 STK
Quantità di ordinazione minima	10 STK
GTIN	4 046356 908276
GTIN	4046356908276
Peso per pezzo (confezione esclusa)	16,890 g
Numero tariffa doganale	85472000
Paese di origine	India
Sales Key	ACHCHC

Dati tecnici

Normative e prescrizioni

Classe di combustibilità a norma UL 94	HB

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 80 °C (in base alla potenza dissipata)

Dimensioni

Larghezza	35 mm

Custodia - EH 35-C SS/ABS GY7035 - 2201744

Dati tecnici

Normative e prescrizioni

Classe di combustibilità a norma UL 94	HB

Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27180506
eCl@ss 5.1	27180506
eCl@ss 6.0	27180802
eCl@ss 8.0	27182702
eCl@ss 9.0	27182702

ETIM

ETIM 4.0	EC001031
ETIM 5.0	EC001031
ETIM 6.0	EC001031

UNSPSC

UNSPSC 13.2	31261501

Accessori

Accessori

Tappi ciechi

Tappi ciechi - EH 17,5-FP/ABS BK9005 - 2201841



Moduli vuoti, colore: nero, larghezza: 17,5 mm

Tappi ciechi - EH 17,5-FP/ABS GY7035 - 2201840



Moduli vuoti, colore: grigio, larghezza: 17,5 mm

Custodia - EH 35-C SS/ABS GY7035 - 2201744

Accessori

Prodotti supplementari necessari

Morsetto per circuiti stampati - MKDS 3/ 6-5,08 - 1701144



Morsetto per c.s., corrente nominale: 24 A, tensione nominale: 400 V, passo: 5,08 mm, numero poli: 6, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde. L'articolo può essere allineato con diversi numeri di poli!

Blocco morsetti multipol. c.s. - MKKDSH 3/ 2 - 1721045



Morsetto per c.s., corrente nominale: 24 A, tensione nominale: 400 V, passo: 5 mm, numero poli: 2, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde. L'articolo può essere allineato con diversi numeri di poli!

Presa base - MSTBV 2,5/ 6-G - 1753518



Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, numero poli: 6, passo: 5 mm, colore: verde, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde

---

Presa base - MSTBV 2,5/ 6-G-5,08 - 1758050



Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, numero poli: 6, passo: 5,08 mm, colore: verde, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde

---

Presa base - MSTBO 2,5/ 6-GL-5,08 - 1850479



Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, numero poli: 6, passo: 5,08 mm, colore: verde, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde

---

Custodia - EH 35-C SS/ABS GY7035 - 2201744

Accessori

Presa base - MSTBO 2,5/ 6-GR-5,08 - 1847149



Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, numero poli: 6, passo: 5,08 mm, colore: verde, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com