


SKINTOP® MS-SC

SKINTOP® MS-SC, presetupă din alamă nichelată, cu contacte lamelare pentru punerea la masă a ecranului, conform cu prescripțiile EMC



Certificări multiple



Rezistent la temperatură



Interferența semnalelor



Robust



Preluare optimă a efortului de tracțiune

Beneficii

Potrivit pentru cabluri cu sau fără izolație intermediară
Se utilizează pentru punerea la masă a ecranului cablului
Rezistența de contact redusă cu ecranul asigură protecția EMC optimă
Contact EMC flexibil cu conductivitate mare pentru conectarea ecranelor de diametre diferite
Câțiva pași simpli, ușor de asamblat

Domeniul de utilizare

Pentru punerea la masă a ecranului, conform cu EMC.
Tehnologii pentru automatizări
Telecomunicații
Măsurări și control tehnologic
Pentru industria constructoare de mașini / inginerie

SKINTOP® MS-SC

Descrierea produsului

Filete de conectare PG conform DIN 40430

Notă

Vezi accesoriile SKINTOP® PG pentru produse compatibile

Piulița EMC SKINDICHT® SM trebuie folosită pentru contact optim pe suprafețe vopsite sau anodizate

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conexiune cu șurub

Atenție:

Pentru dimensiunile de instalare și
momente de strângere
consultați T21

Material:

Corp: alamă nichelată

Insert: poliamidă

Element de etanșare: CR (Cloropren)

Garnitură: NBR (Nitrile Butadiene Rubber)

Clasa de protecție:

IP 68 - 10 bar

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**SKINTOP® MS-SC**

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Lungimea filetului, D (mm)
SKINTOP® MS-SC		
53112210	PG 9	6
53112220	PG 11	6
53112230	PG 13,5	6,5
53112240	PG 16	6,5
53112250	PG 21	7
53112260	PG 29	8
53112270	PG 36	15
SKINTOP® MS-SC XL		
53112310	PG 9	12
53112320	PG 11	12
53112330	PG 13,5	12
53112340	PG 16	12
53112350	PG 21	12
53112360	PG 29	15

Ultima actualizare (08.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-SC

