



TREDUX-teline

TREDUX-teline

TREDUX-sarja sisältää laajan valikoiman liimattomia ohutseinämäisiä sekä liimallisia keskivahva- ja vahvaseinäisiä kutistemuoviletkuja.

Kaikki kutistemuoviletkut toimitetaan 1,0 m pituuksina telinepakkauksessa.

TREDUX-telineessä tuotteet pysyvät järjestyksessä ja tuotteiden oikea valinta on helppoa.

TREDUX-teline voidaan täyttää TREDUX-kutistemuoviletkuilla oman valinnan mukaan.

Ominaisuudet ja edut

- TREDUX-telineessä kutistemuoviletkut pysyvät järjestyksessä ja ovat helposti valittavissa
- Kaikki TREDUX-sarjan kutistemuoviletkut toimitetaan 1,0 m pituuksina TREDUX-telinepakkauksissa
- Optimoitu tilankäyttö



TREDUX-telineestä on helppo valita oikea tuote.

TUOTE-TUNNUS	Kpl/ lajitelma	Kutistamaton Ø (D)	Maks. Ø kutistettu (d)	Seinä- mä- paksuus (WT)	Pakkaus	Väri	Suos. työkalu	Snro	Nimike- numero
TREDUX-teline									
TREDUX-Display	-	-	-	-	1 kpl	Sininen (BU)	-	52 362 94	319-30000
TREDUX - ohutseinämäinen									
TREDUX-1.5/0.5	1	1,5	0,5	0,50	20 kpl	Musta (BK)	30-33	52 362 02	319-00150
TREDUX-3/1	1	3,0	1,0	0,60	20 kpl	Kelta-Vihreä (GNYE)	30-33	52 362 28	319-00307
TREDUX-6/2	1	6,0	2,0	0,70	15 kpl	Kelta-Vihreä (GNYE)	30-33	52 362 30	319-00607
TREDUX-12/4	1	12,0	4,0	0,85	10 kpl	Kelta-Vihreä (GNYE)	30-33	52 362 34	319-01207
TREDUX-24/8	1	24,0	8,0	1,20	5 kpl	Musta (BK)	30-32	52 362 14	319-02400
TREDUX-3/1	2	3,0	1,0	0,60	20 kpl	Musta (BK)	30-33	52 362 04	319-00300
TREDUX-6/2	2	6,0	2,0	0,70	15 kpl	Musta (BK)	30-33	52 362 06	319-00600
TREDUX-12/4	4	12,0	4,0	0,85	10 kpl	Musta (BK)	30-33	52 362 10	319-01200
TREDUX MA47 - keskivahvaseinäminen, liimallinen									
TREDUX-MA47-19/6	1	19,0	6,0	2,50	10 kpl	Musta (BK)	30-32	52 360 42	323-50190
TREDUX-MA47-40/12	1	40,0	12,0	2,50	4 kpl	Musta (BK)	-	52 360 46	323-50400
TREDUX-MA47-30/8	2	30,0	8,0	2,50	6 kpl	Musta (BK)	30-32	52 360 44	323-50300
TREDUX HA47 - vahvaseinäminen, liimallinen									
TREDUX-HA47-19/6	1	19,0	6,0	2,70	10 kpl	Musta (BK)	30-32	52 360 64	321-50190
TREDUX-HA47-33/8	1	33,0	8,0	3,20	5 kpl	Musta (BK)	30-32	52 360 66	321-50330
TREDUX-HA47-45/12	1	45,0	12,0	4,10	4 kpl	Musta (BK)	-	52 360 68	321-50450

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Minimitilausmäärä saattaa poiketa pakkauskootista.

Suositellut asennustyökalut				
	30	31	32	33
	H5002	H5004	E4500	ShrinkPad 110
	568	568	567	566

Lisätietoa asennustyökaluista Asennustyökalut-osiossa.