

Łącznik ZM-120

Nr ref C28073N00

Ref. arch 40691

NOWOŚĆ



- Możliwość ręcznego dopasowania łączonych odcinków profilu

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- łączenie opraw w ciągi, pod kątem 120 stopni

MONTAŻ

- do profilu, za pomocą zamka małego i docisków (w zestawie)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	stal nierdzewna
Kolor	 srebrny
Grubość	1.2 mm

Odporność na korozję	tak
Kąt łączenia	120°


PROFILE POWIĄZANE > ARCHITEKTONICZNE



LOC-30
A18015
Ref. arch 18015




3035
A18039
Ref. arch 18039



4050
A18050
Ref. arch 18050



4050-W
A18051
Ref. arch 18051



LARKO
A05552
Ref. arch B5552



LOKOM
A05553
Ref. arch B5553



LIPOD
A05554
Ref. arch B5554



GIZA
A05556
Ref. arch B5556



OPAC-30
A06164
Ref. arch B6164



KOPRO
A06367
Ref. arch B6367

Łącznik ZM-120

Nr ref C28073N00

Ref. arch 40691

KLUŚ Inspiring
Solutions



KOZEL

A06454

Ref. arch B6454



KOZUS

A07823

Ref. arch B7823



KOPRO-30

A07890


Ref. arch B7890



3035-O

A08441

Ref. arch B8441



JAZ

A08547

Ref. arch B8547



OPK-4

A00370

Ref. arch C0370



KOZUS-CR

A00600

Ref. arch C0600



GIZA-LL

A00758


Ref. arch C0758



PDS-T

A02057

Ref. arch C2057



GIZA-DUO-LL

A02162

Ref. arch C2162



GIZA-LL-T

A02479

Ref. arch C2479



GLAZA-LL

A02627

Ref. arch C2627



GIZA-LL-UST

A02724N

Ref. arch C2724



PDS-UST

A02725

Ref. arch C2725



DIPOKET

A01177

Ref. arch H1177



POKET

A01179

Ref. arch H1179



DIPOK-US

A01233

Ref. arch H1233



POK-US

A01234

Ref. arch H1234


PROFILE POWIĄZANE > DO OŚWIETLENIA GŁÓWNEGO

Łącznik ZM-120

Nr ref C28073N00

Ref. arch 40691


KLUŚ Inspiring
Solutions



MOD-50

A18047


Ref. arch 18047



MOD-100

A18049A

Ref. arch 18049



SEPOD

A06593

Ref. arch B6593



SEKOMA

A06595

Ref. arch B6595



SEKODU

A06597

Ref. arch B6597



LARKO-50

A00756


Ref. arch C0756



KOZEL-50

A00757


Ref. arch C0757



KOZUS-50

A00958

Ref. arch C0958



LIPOD-50

A02609

Ref. arch C2609

PROFILE POWIĄZANE > FASADOWE



FASKO

A04323

Ref. arch C4323

PROFILE POWIĄZANE > MINIMALISTYCZNE



PIKO-ZM

A01168

Ref. arch C1168



KOZEL-10

A01575

Ref. arch C1575

PROFILE POWIĄZANE > PODŚWIETLENIE NISZ

Łącznik ZM-120

Nr ref C28073N00

Ref. arch 40691



NISA-KRA

A18026

Ref. arch 18026



NISA-KON

A18027

Ref. arch 18027



NISA-NI

A18029

Ref. arch 18029

PROFILE POWIĄZANE > PROFILE TECHNICZNE



TEKNIK-ZM-TK

A01554

Ref. arch C1554

PROFILE POWIĄZANE > SUFITY NAPINANE



FOLED

A08332V1


Ref. arch B8332V1



FOLED-SUF

A08333V1

Ref. arch B8333V1



FOLED-BOK

A08334V1


Ref. arch B8334V1



FOLED-50-SUF

A03631

Ref. arch C3631



FOLED-50

A03632

Ref. arch C3632



FOLED-50-BOK

A0A57945

Ref. arch SA57945

PROFILE POWIĄZANE > UNIWERSALNE

Łącznik ZM-120

Nr ref C28073N00

Ref. arch 40691



OLEK
A08505
Ref. arch B8505



PDS-ZMG
A01418
Ref. arch C1418



PDS-ZM-PLUS
A02056
Ref. arch C2056