



EAN:	4013288120175	Wymiar:	90x44x20 mm
Numer części:	05003510001	Waga:	25 g
Numer artykułu:	8790 HMA	Kraj pochodzenia:	TW
		Numer taryfy celnej:	82042000

- Klucz nasadowy Zyklop 1/4"
- Do montażu manualnego i maszynowego (za wyjątkiem maszyn udarowych)
- Radełkowanie na obwodzie ułatwia pokręcanie palcami
- Z rowkiem
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera „Take it easy”: system oznaczenia kolorystycznego narzędzi według rozmiaru

Klucz nasadowy (ISO 2725-część 3) do mocowania ręcznego oraz maszynowego. System oznaczenia kolorystycznego kluczy według rozmiaru "Take it easy" ułatwiający i przyspieszający odnajdywanie właściwego narzędzia. Poręczny kształt umożliwiający chwytanie nawet zabrudzonymi smarem rękami. Z zabezpieczającym pierścieniem wewnętrznym. Do śrub i nakrętek z łbem sześciokątnym. Ze stali chromowo-wanadowej, chromowany matowo.

Link

https://products.wera.de/pl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_zyklop_accessories_1_4_8790_hma.html

Wera - 8790 HMA
05003510001 - 4013288120175

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Klucz nasadowy do wkrętów z łbem sześciokątnym

System wyszukiwania narzędzi Take it easy



System wyszukiwania narzędzi Take it easy z oznaczeniem kolorystycznym rozmiarów ułatwia i przyspiesza odnajdywanie właściwego narzędzia. System identyfikacji rozmiaru narzędzi do śrub z gniazdem sześciokątnym (klucze trzpieniowe, klucze nasadowe Zyklop z grotami), śrub i nakrętek sześciokątnych (klucz płaski Joker, klucze nasadowe Zyklop z funkcją przytrzymywania) i śrub z profilem TORX® (klucze trzpieniowe, klucze nasadowe Zyklop z grotami).

Klucze nasadowe ręczne i maszynowe



Klucze nasadowe mogą być używane do mocowania manualnego, jak i maszynowego (za wyjątkiem maszyn udarowych). W ten sposób użytkownik wyposażony jest w zestaw kluczy nasadowych przeznaczonych do wszystkich zastosowań.

Link

https://products.wera.de/pl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_zyklop_accessories_1_4_8790_hma.html

Wera - 8790 HMA
05003510001 - 4013288120175

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

							
		mm	inch	mm	mm	mm	mm
05003501001	violett	4.0		23.0	6.9	13.0	10.0
05003502001	rot	4.5		23.0	7.5	13.0	10.0
05003503001	leuchtgruen	5.0		23.0	8.2	13.0	10.0
05003504001	leuchtorange	5.5		23.0	8.8	13.0	10.0
05003505001	blau	6.0		23.0	9.4	13.0	10.0
05003506001	gelb	7.0		23.0	11.0	13.0	10.0
05003507001	leuchtpink	8.0		23.0	12.0	13.0	10.0
05003508001	gruen	9.0		23.0	13.0	14.0	10.0
05003509001	leuchtgelb	10.0		23.0	14.5	14.5	-
05003510001	cyan	11.0		23.0	16.0	15.0	13.0
05003511001	schwarz	12.0		23.0	17.0	16.0	13.0
05003512001	tuerkis	13.0		23.0	18.0	17.0	13.0
05003513001	pink	14.0		23.0	20.0	18.0	13.0
05003499001	weiss	15.0		23.0	21.5	19.0	13.0
05003514001	leuchtorange		3/16"	23.0	7.5	13.0	10.0
05003515001	cyan		7/32"	23.0	8.8	13.0	10.0
05003516001	leuchtgelb		1/4"	23.0	11.0	13.0	10.0
05003517001	leuchtpink		9/32"	23.0	11.0	13.0	10.0
05003518001	blau		5/16"	23.0	12.0	13.0	10.0
05003519001	leuchtgruen		11/32"	23.0	13.0	14.0	10.0
05003520001	rot		3/8"	23.0	14.5	14.5	-
05003521001	violett		7/16"	23.0	16.0	15.0	13.0
05003522001	tuerkis		1/2"	23.0	18.0	17.0	13.0
05003523001	pink		9/16"	23.0	20.0	18.0	13.0

Link

https://products.wera.de/pl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_zyklop_accessories_1_4_8790_hma.html

Wera - 8790 HMA
 05003510001 - 4013288120175

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de