

800/4 Z, 0.6 x 4.5 x 50 mm

Groty i końcówki do wkrętów z rowkiem



|                        |               |                             |           |
|------------------------|---------------|-----------------------------|-----------|
| <b>EAN:</b>            | 4013288011534 | <b>Wymiar:</b>              | 50x7x6 mm |
| <b>Numer części:</b>   | 05059315001   | <b>Waga:</b>                | 8 g       |
| <b>Numer artykułu:</b> | 800/4 Z       | <b>Kraj pochodzenia:</b>    | CZ        |
|                        |               | <b>Numer taryfy celnej:</b> | 82079030  |

- Do wkrętów z profilem płaskim
- Elastyczne, do uniwersalnego zastosowania
- Chwyt sześciokątny 1/4"
- Pasuje do AEG, ARO, Atlas-Copco, Biax, Black & Decker, Bosch, Buckeye Tools i in.
- Zapobiega przedwczesnemu zużyciu końcówki grota

Elastyczne końcówki do wkrętów z rowkiem, przeznaczone do uniwersalnego zastosowania. Chwyt sześciokątny 1/4" do uchwytów wg DIN ISO 1173-F 6,3.

**Link**

[https://products.wera.de/pl/bits\\_holders\\_adaptors\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_slotted\\_screws\\_800\\_4\\_z.html](https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_slotted_screws_800_4_z.html)

Wera - 800/4 Z  
05059315001 - 4013288011534

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

800/4 Z, 0.6 x 4.5 x 50 mm

Groty i końcówki do wkrętów z rowkiem

Ekstra wytrzymałe groty



Ekstra wytrzymałe groty Wera (Z) zapobiegają przedwczesnemu zużyciu końcówek grota. Groty Z przeznaczone są z reguły do uniwersalnych prac obciążowych.

**Link**

[https://products.wera.de/pl/bits\\_holders\\_adaptors\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_slotted\\_screws\\_800\\_4\\_z.html](https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_slotted_screws_800_4_z.html)

Wera - 800/4 Z  
05059315001 - 4013288011534

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

|                    |  |  |  |  |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | mm                                                                                | mm                                                                                | mm                                                                                | inch                                                                                | mm                                                                                  |
| 05059305001        | 0.5                                                                               | 3.0                                                                               | 50                                                                                | 2                                                                                   | 3.0                                                                                 |
| 05059466001        | 0.5                                                                               | 3.0                                                                               | 70                                                                                | 2 3/4                                                                               | 3.0                                                                                 |
| 05059307001        | 0.5                                                                               | 4.0                                                                               | 50                                                                                | 2                                                                                   | 4.0                                                                                 |
| 05059310001        | 0.6                                                                               | 3.5                                                                               | 50                                                                                | 2                                                                                   | 3.5                                                                                 |
| 05059472001        | 0.6                                                                               | 3.5                                                                               | 70                                                                                | 2 3/4                                                                               | 3.5                                                                                 |
| 05059450001        | 0.6                                                                               | 3.5                                                                               | 152                                                                               | 6                                                                                   | 3.5                                                                                 |
| <b>05059315001</b> | <b>0.6</b>                                                                        | <b>4.5</b>                                                                        | <b>50</b>                                                                         | <b>2</b>                                                                            | <b>4.5</b>                                                                          |
| 05059489001        | 0.6                                                                               | 4.5                                                                               | 89                                                                                | 3 1/2                                                                               | 4.5                                                                                 |
| 05059320001        | 0.8                                                                               | 4.0                                                                               | 50                                                                                | 2                                                                                   | 4.0                                                                                 |
| 05059478001        | 0.8                                                                               | 4.0                                                                               | 70                                                                                | 2 3/4                                                                               | 4.0                                                                                 |
| 05059480001        | 0.8                                                                               | 4.0                                                                               | 89                                                                                | 3 1/2                                                                               | 4.0                                                                                 |
| 05059451001        | 0.8                                                                               | 4.0                                                                               | 152                                                                               | 6                                                                                   | 4.0                                                                                 |
| 05059325001        | 0.8                                                                               | 5.5                                                                               | 50                                                                                | 2                                                                                   | 5.5                                                                                 |
| 05059330001        | 1.0                                                                               | 5.5                                                                               | 50                                                                                | 2                                                                                   | 5.5                                                                                 |
| 05059486001        | 1.0                                                                               | 5.5                                                                               | 70                                                                                | 2 3/4                                                                               | 5.5                                                                                 |
| 05059488001        | 1.0                                                                               | 5.5                                                                               | 89                                                                                | 3 1/2                                                                               | 5.5                                                                                 |
| 05059452001        | 1.0                                                                               | 5.5                                                                               | 152                                                                               | 6                                                                                   | 5.5                                                                                 |
| 05059335001        | 1.0                                                                               | 6.0                                                                               | 50                                                                                | 2                                                                                   | 6.0                                                                                 |
| 05059337001        | 1.2                                                                               | 6.5                                                                               | 50                                                                                | 2                                                                                   | 6.2                                                                                 |
| 05059492001        | 1.2                                                                               | 6.5                                                                               | 70                                                                                | 2 3/4                                                                               | 6.2                                                                                 |
| 05059490001        | 1.2                                                                               | 6.5                                                                               | 89                                                                                | 3 1/2                                                                               | 6.2                                                                                 |
| 05059453001        | 1.2                                                                               | 6.5                                                                               | 152                                                                               | 6                                                                                   | 6.2                                                                                 |
| 05059340001        | 1.2                                                                               | 8.0                                                                               | 50                                                                                | 2                                                                                   | 8.0                                                                                 |
| 05059496001        | 1.2                                                                               | 8.0                                                                               | 89                                                                                | 3 1/2                                                                               | 8.0                                                                                 |
| 05059345001        | 1.6                                                                               | 8.0                                                                               | 50                                                                                | 2                                                                                   | 8.0                                                                                 |
| 05059500001        | 1.6                                                                               | 8.0                                                                               | 89                                                                                | 3 1/2                                                                               | 8.0                                                                                 |

## Link

[https://products.wera.de/pl/bits\\_holders\\_adaptors\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_slotted\\_screws\\_800\\_4\\_z.html](https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_slotted_screws_800_4_z.html)

Wera - 800/4 Z

05059315001 - 4013288011534

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de