

## SKINDICHT® MR-M

SKINDICHT® MR-M, redukce z poniklované mosazi, umožňuje používat kabelové vývodky, jejichž vnější připojovací závit je menší než závitový otvor, který je k dispozici



Konektor se standardním pouzdrem



Spolehlivost



Nároky na prostor

### Výhody

Umožňuje používat kabelové vývodky, jejichž vnější připojovací závit je menší než závitový otvor, který je k dispozici

### Oblasti použití

Stroje

Přístroje/aparáty

Pouzdra

### Konstrukce

Metrický připojovací závit dle DIN EN 60423

Základní technické informace viz DIN IEC 62444

**SKINDICHT® MR-M****Technická data**

Klasifikace ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Description: kabelová vývodka

Klasifikace ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: Kabelová vývodka

Na vyžádání::

S namontovaným O-kroužkem

Materiál:

Poniklovaná mosaz

Teplotní rozsah:

-60 °C až +200 °C

**Poznámka**

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů

Uvedené ceny jsou базové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

**SKINDICHT® MR-M**

| Číslo výrobku               | Vnější závit M1 | Vnitřní závit M2 |
|-----------------------------|-----------------|------------------|
| SKINDICHT® MR-M             |                 |                  |
| 52104310                    | 16 x 1.5        | 12 x 1.5         |
| 52104311                    | 20 x 1.5        | 12 x 1.5         |
| 52104312                    | 20 x 1.5        | 16 x 1.5         |
| 52104313                    | 25 x 1.5        | 16 x 1.5         |
| 52104314                    | 25 x 1.5        | 20 x 1.5         |
| 52104315                    | 32 x 1.5        | 20 x 1.5         |
| 52104316                    | 32 x 1.5        | 25 x 1.5         |
| 52104317                    | 40 x 1.5        | 25 x 1.5         |
| 52104318                    | 40 x 1.5        | 32 x 1.5         |
| 52104319                    | 50 x 1.5        | 32 x 1.5         |
| 52104320                    | 50 x 1.5        | 40 x 1.5         |
| 52104321                    | 63 x 1.5        | 40 x 1.5         |
| 52104322                    | 63 x 1.5        | 50 x 1.5         |
| 52006575                    | 72 x 2          | 63 x 1.5         |
| SKINDICHT® MR-M, holá mosaz |                 |                  |
| 52006579                    | 80 x 2          | 75 x 1.5         |

Poslední změny (03.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://appczech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02\_03.16