

DIGITUS® Uchwyt na monitor do ściany wideo, możliwość odłączania, 45–70"

DA-90446

EAN 4016032481935



Pop-out Video Wall Mount 45–70" screen size, 70 kg max, anti-theft hole

„DA-90446 stanowi profesjonalne rozwiązanie ściany wideo, oferując jednocześnie uniwersalną kompatybilność z wyświetlaczami – dzięki maksymalnej nośności 70 kg / 154 lbs i rozstawieniu otworu do maksymalnie VESA 600 x 400. Wielowymiarowa mikroregulacja umożliwia precyzyjne dopasowanie konfiguracji ściany wideo, w tym głębokości, wysokości i nachylenia. Ten uchwyt do ściany wideo jest wyposażony w mechanizm szybkiego blokowania, który ułatwia instalację i konserwację. Mechanizm zamknięcia typu quick release zabezpiecza monitory na miejscu dzięki systemowi blokowania i odblokowywania. Jest to idealne rozwiązanie w przypadku wyświetlaczy w przestrzeniach publicznych i komercyjnych, które muszą być zabezpieczone przed kradzieżą (potrzebna jest do tego kłódka).

Funkcja odłączania: zapewnia szybki dostęp w celu instalacji czy konserwacji oraz umożliwia precyzyjne ustawienie ściany wideo

- Funkcja odłączania – szybki dostęp w celu instalacji czy konserwacji
- Obsługiwane systemy rozmiary wyświetlaczy: 45" – 70"
- Maksymalna nośność: 70 kg
- Precyzyjna regulacja: Głębokość 20 mm / wysokość 25 mm
- Zakres nachylenia: od +4° do -2°
- Wypoziomowanie ekranu: od +3° do -3°
- Kompatybilność ze standardem VESA: 200 x 200, 300 x 200, 400 x 200, 300 x 300, 400 x 300, 400 x 400, 600 x 400

- Precyzyjna regulacja ustawienia wyświetlacza: Regulacja wysokości/głębokości
- System szybkiego zablokowania: Blokuje/odblokowuje wyświetlacz
- System blokady odłączania: zapewnia bezpieczeństwo, eliminując możliwość przypadkowego wyskoczenia
- Otwór zabezpieczający przed kradzieżą: do dodatkowego zabezpieczenia przed niepożądanym wyjęciem (potrzebna jest do tego dodatkowa kłódka)
- Rodzaj montażu: montaż ścienny
- Materiał: stal
- Kolor: Czarny
- Powierzchnia: Lakierowanie proszkowe
- Wymiary (w stanie złożonym): szer. 67 x wys. 52,4 x gł. 9,5 cm
- Waga: 10,55 kg

Atrybuty

- Liczba monitorów: 1
- Maksymalna waga monitora: 70 kg
- Sposób montażu: Ścienny






Zawartość opakowania

- 1 x uchwyt na monitor do ściany wideo, możliwość odłączania
- 1 x materiały montażowe
- 1 x instrukcja obsługi

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	2	23.66	29.30	76.00	30.00	66,804.00
Opakowanie wewnętrzne	1	11.83	27.10	74.00	13.80	27,674.50
Opakowanie jednostkowe	1	11.83	27.10	74.00	13.80	27,674.50
Netto bez opakowania	1	9.09	27.10	74.00	13.80	27,674.50

Więcej zdjęć



Safety notes

- Przed rozpoczęciem montażu i instalacji należy przeczytać całą instrukcję. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących instrukcji lub ostrzeżeń należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą.
- PRZESTROGA: Używanie z produktami przekraczającymi dopuszczalną wagę może spowodować uszkodzenie lub obrażenia ciała.
- Wsporniki należy montować zgodnie z instrukcją montażu. Nieprawidłowy montaż może spowodować uszkodzenie lub obrażenia ciała.
- Należy używać sprzętu ochronnego i odpowiednich narzędzi. Produkt powinien być instalowany wyłącznie przez specjalistów.
- Produkt ten może być instalowany na ścianach drewnianych, betonowych lub kamiennych.
- Powierzchnie nośne powinny być w stanie bezpiecznie wytrzymać cały ciężar urządzeń i wszystkich dodatkowych komponentów.
- Należy używać wyłącznie dostarczonych śrub montażowych i NIE DOKRĘCAĆ ŚRUB ZBYT DOKŁADNIE.
- Ten produkt zawiera małe części, które mogą spowodować ryzyko zadławienia w przypadku połknięcia. Części te należy trzymać z dala od dzieci.
- Produktu należy używać wyłącznie w pomieszczeniach. Używanie produktu na zewnątrz może prowadzić do obrażeń i uszkodzeń.
- WAŻNE: Przed instalacją należy porównać wszystkie otrzymane komponenty z listą komponentów. Jeśli części są uszkodzone lub ich brakuje, należy poprosić lokalnego sprzedawcę o części zamienne.
- KONSERWACJA: Regularnie sprawdzaj wspornik montażowy pod kątem bezpieczeństwa i stabilności (najlepiej co trzy miesiące).

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com