

SKINDICHT® SNR

SKINDICHT® SNR, anti-kink sleeves for improved protection against kinking



Fördelar

Alternativa böjskydd

Användningsområden

Knäckskydd för bättre skydd mot böjning i SKINDICHT® förskruvningar.

Övrigt

Levereras i största möjliga förpackningsenhet (bulkvaror), minsta orderstorlek är en förpackningsenhet

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000451

ETIM 5.0 Class-Description: Insticksstöd för kabel

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000451

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Insticksstöd för kabel

Färg:

Svart

Material:

CR

Temperaturområde:

-20°C till +80°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

**MILTRONIC**

Produktinformation

SKINDICHT® SNR

Art nr	Extern/intern PG-storlek	Max kabel Ø (mm)	min kabel Ø (mm)
SKINDICHT® SNR			
52001970	7/ 5	5	3,5
52001980	9/ 7	7	5,5
52001990	11/ 7	7	5,5
52002000	11/ 9	9	7,5
52002010	13.5/ 9	9	7,5
52002020	13.5/ 11	11	9
52002030	13.5/ 13	13	11
52002040	16/ 13	13	11,5
52002050	16/ 15	15	13
52002060	21/ 15	15	13,5
52002070	21/ 17	17	15
52002080	21/ 19	19	17
52002090	21/ 20	20	18
52002100	29/ 20	20	18
52002110	29/ 23	23	21
52002120	29/ 25	25	23
52002130	36/ 26	26	23
52002140	36/ 30	30	27
52002150	36/ 33	33	30
52002160	36/ 35	35	32
52002170	42/ 35	35	32
52002180	42/ 38	38	35
52002190	42/ 40	40	36
52002200	48/ 40	40	36
52002210	48/ 44	44	40

Senaste uppdatering (12.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://miltronicsweden.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16