

LENGYEL TERMÉK

Időrelé modell CRT-V1

Átkapcsolóként üzemel a következő áramkörökben: csillag – delta, keresztkapcsoló, lépcsőházi automata

16 időfunkció T1 , T2 idővel

Egy modell, amely több feladatra képes



Modulburkolat.....szélesség 17,5mm, DIN sínre szerelhető
Univerzális táp teljes tartományban.....24-250 VAC/DC [AC 50/60Hz]
Teljesítményfelvétel [áramerősség] - 24VDC tápfesz.....1,8W [75 mA]
Teljesítményfelvétel [áramerősség] - 24VAC tápfesz.....2,8VA [95 mA RMS]
Teljesítményfelvétel [áramerősség] - 230VAC tápfesz.....3,9VA [18 mA RMS]
Készenlét üzemeltetéshez [24VDC tápfesz.].....70 ms
Készenlét üzemeltetéshez [230VAC tápfesz.].....80 ms
Relé érintkező átkapcsolási késleltetése.....10 ms
Reakció késleltetése a jel beadása után a START bemenetre.....3 ms
Reakció késleltetése a jel megszüntetése után a START bemenetnél.....40 ms
Holtidő a csillag-delta kapcsolásnál.....100 ms
Kimenet: 2 db. R1 , R2 [2x16A 250VAC] relé, amely egy rendszerben működik:
ha nincs tápfeszültség , vagy az Y funkció beállítása után normálisan nyitott állapotban van, a tápfeszültség beadása után, és az A-T funkció kiválasztása után átkapcsolható reléként működik: R1 nyitott, R2 zárt
Időtartomány: 0,01 mp...100 óra, a beállítások pontossága és ismételhetősége - 0,01 mp.
EEPROM beégetett memória, az adatok beléptetése billentyűpár segítségével.
A beléptetett adatok és a relé üzemelésének vizualizációja - LED kijelző
Bemenet/ kimenet galvanikus szigetelése - 2,5kV , védelmi fokozat IP-20
Üzemeltetési hőmérséklet -20 . +50 C-ig

A funkciók beállítása



A nyomógombbal jelölje ki az F-et



Tartsa hosszan lenyomva a nyomógombot, a kijelzőn megjelenik az utoljára kiválasztott funkció.



A nyomógombbal válassza ki az A-tól Y-ig funkciót, majd röviden nyomja meg a nyomógombot.



A kiválasztott funkció tárolásra került.

T1 és T2 idő beállítása



A nyomógombbal jelölje ki a T1-et [a T1 idő beállítása esetén] vagy a T2-öt [a T2-es idő beállítása esetén]



Tartsa hosszan lenyomva a nyomógombot, a kijelzőn megjelenik az utoljára kiválasztott időtartomány.
A nyomógombbal válassza ki az időtartományt:

	A TÍZES ÓRÁK SZÁMA		AZ EGYES ÓRÁK SZÁMA
	A TÍZES PERCEK SZÁMA		AZ EGYES PERCEK SZÁMA
	A TÍZES MÁSODPERCEK SZÁMA		AZ EGYES MÁSODPERCEK SZÁMA
	TÍZEDMÁ SODPERC		SZÁZADMÁ SODPERC



Az időtartomány kiválasztása után Tartsa hosszan lenyomva a nyomógombot a kijelzőn villog az utoljára beléptetett érték.

A nyomógomb segítségével léptesse be az időt 0-tól 9-ig, majd nyomja meg röviden a nyomógombot.



A beléptetett idő tárolásra került



Nyomja meg másodszor röviden a nyomógombot ahhoz, hogy kilépjen az időbeállítás funkcióból.

FIGYELEM - CRT-V1 időrelé gyárilag van beállítva [A] funkcióra, a T1 idő értéke 2 másodperc
a T1 idő számításakor pulzál a [T1] jelölés
a T2 idő számításakor pulzál a [T2] jelölés
Ha pont látható a kijelzőn a relé bekapcsolt.

FIGYELEM! Az R1 és R2 relé nyitott állapotban van ha nincs tápfeszültség, vagy ha az Y funkció van beállítva. A tápfeszültség beadása után és az A-tól T-ig funkció kiválasztása esetén a két relé átkapcsolható reléként működik: R1-es nyitott / R2-es zárt.

