

SKINTOP® GMP-GL

SKINTOP® GMP-GL, glasvezel versterkte contramoeren voor maximale mechanische stabiliteit, voor vergrendeling in boorgaten zonder schroefdraad



Groot aantal keurmerken



Temperatuurbestendig



Montagetijd

Voordelen

Met glasvezel versterkt voor maximale mechanische stabiliteit
Krassen op de behuizing worden vermeden door geïntegreerde flens

Toepassing

Voor het vergrendelen van SKINTOP® kabelwartels in boorgaten zonder schroefdraad.

Normreferentie en keurmerken

UL bestand nr. E79903

Opmaak

PG-schroefdraad

Opmerking

UL-keurmerk slechts geldig in combinatie met UL-gekeurde SKINTOP® kunststof kabelwartels
Voor gebruik met SKINTOP® ST(R)

SKINTOP® GMP-GL**Technische data**

Classificatie:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer
Op aanvraag::	Beschikbaar zonder kraag (zonder steunoppervlak voor montagegereedschap)
Geleverde kleur:	Zilvergrijs (RAL 7001) Lichtgrijs (RAL 7035) Zwart (RAL 9005), UV-bestendig
Materiaal:	Polyamide, met glasvezel versterkt
Temperatuurbereik:	-20°C tot +100°C

Opmerking

De foto's zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

**SKINTOP® GMP-GL**

Artikelnummer	Artikelbenaming	SW sleutelmaat mm
SKINTOP® GMP-GL zilvergrijs met kraag		
53019000	PG 7	19
53019010	PG 9	22
53019020	PG 11	24
53019030	PG 13,5	27
53019040	PG 16	30
53019050	PG 21	36
53019060	PG 29	46
53019070	PG 36	60
53019080	PG 42	65
53019090	PG 48	70
SKINTOP® GMP-GL zwart met kraag		
53019200	PG 7	19
53019210	PG 9	22
53019220	PG 11	24
53019230	PG 13,5	27
53019240	PG 16	30
53019250	PG 21	36
53019260	PG 29	46
53019270	PG 36	60
53019280	PG 42	65
53019290	PG 48	70
SKINTOP® GMP-GL lichtgrijs met kraag		
53019001	PG 7	19
53019011	PG 9	22
53019021	PG 11	24
53019031	PG 13,5	27
53019041	PG 16	30
53019051	PG 21	36
53019061	PG 29	46
53019071	PG 36	60
53019081	PG 42	65
53019091	PG 48	70

Laatste update (26.03.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® GMP-GL

